

PHILIPS

榨汁机

Viva Collection

快速清洁

2 升、XL 号加料管

500 瓦



HR1863/00



多果汁。少忙乱。

一次即可榨取 2 升果汁，清洁只需 1 分钟

这款飞利浦榨汁机能够给您带来大量的果蔬汁。得益于“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！

快速清洁技术，1 分钟完成清洁

- 快速清洁技术
- 只需注水即可进行快速预清洗
- 果渣自然落入一个储藏罐中
- 表面光滑并易于清洁

榨干每一滴水果和蔬菜

- XL 号加料管（75 毫米）
- 强劲的 500 瓦马达
- 一次榨出多达 2 升果汁

易于使用

- 透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况
- 组装所有部件简单快捷



asimpleswitch.com

产品亮点

快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

预清洁



飞利浦预清洁功能允许您在制作不同果汁之间或榨汁后快速冲洗以清洁您的榨汁机。通过将水倒入推杆，流动喷出，从而冲掉多余的残留物。

果渣储藏在一个地方



由于采用没有角落和缝隙的圆形形状，残余物被收集在果渣储藏罐中。

一次榨出多达 2 升果汁



一次可榨取多达 2 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

500 瓦马达



强劲的 500 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

大口径加料管



75 mm 大口径加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

光滑并易于清洁

本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

透明果渣储藏罐



享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

组装简单快捷



组装所有部件简单快捷。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

普通参数

速度设置档数: 1

产品功能: 可放心用洗碗机清洗, 集成式电线储藏格, 防滑底座, 快速清洁

技术规格

功率: 500 瓦

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

电线长度: 1 米

杯容量: 0.8 升

蔬果盛载盆: 1.2 升

附件

随附: 壶

设计

颜色: 金属

表面处理

原料杯: 塑料

机身材料: 铝制

重量和尺寸

加料管直径: 75 毫米

