

PHILIPS

榨汁机

Aluminium
Collection

800 瓦

2升

超大加料管

HR1866/30



更多果汁。更少忙乱。

任何一天享受新鲜果汁的简单方式

此飞利浦榨汁机采用铝合金材质，配有专用的特细过滤网、800 瓦马达、超大加料管、滴盘、2 升果渣储藏罐和时尚的 1.5 升果汁杯，让榨汁变得从未如此简单。

准备新鲜果汁又快又简单

- 超大加料管，装得下整个水果和蔬菜
- 强劲的 800 瓦马达高速榨汁
- 多档速度调控，软果坚果皆宜

更多果汁

- 特细过滤网由不锈钢制成
- 超大容量，保证连续榨汁

清洁快捷方便

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗
- 防滴漏功能有效防止果汁漏出

产品亮点

超大加料管



使用超大加料管可以轻松榨取苹果、胡萝卜和甜菜根等大块水果和蔬菜，而无需预先切细。

多档速度调控

飞利浦榨汁机具有多档速度调控，轻松榨汁软果、坚果和蔬菜。

特细过滤网



飞利浦榨汁机具有超细过滤网，可榨出更多果汁。

超大容量，保证连续榨汁



超大容量，保证连续榨汁

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

防滴漏功能

提起时，防滴漏功能将能有效防止果汁漏到台面上。防滴漏功能使其非常容易清洁，因为它是可拆卸的，并采用可用洗碗机洗涤的材料制成。

规格

设计规格

外壳材料: 抛光铝制外壳
颜色: 巧克力色
上盖材料: SAN
果渣储藏罐和推杆材料: PP
原料壶嘴: 不锈钢

普通参数

防滑底座
安全夹板
防滴漏系统
美味食谱
速度设置: 2

技术规格

功率: 800 瓦
电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹
电线长度: 1.2 米
果渣储藏罐: 2 升
加料管直径: 74 毫米
果汁杯容量: 1250 毫升

附件

果汁杯
清洁刷

