

# PHILIPS

## 榨汁机

Avance Collection

700 瓦

快速清洁

2.5 升、XXL 号加料管

防滴漏功能



HR1869/00



## 更多果汁。更少忙乱。

榨出更多 10%\* 果汁，一分钟洁净如新！

本款飞利浦榨汁机 HR1869/00 可从果蔬中榨出更多鲜汁。得益于其创新的快速清洁滤网和集成果渣储藏罐，清洁更简单。尽情享受健康美味的自制果汁吧！

### 榨干每一滴水果和蔬菜

- 一次制作多达 2.5 升果汁
- 通过强劲的 700 瓦马达榨取坚硬的果蔬
- XXL 号加料管，无需事先将水果切碎
- 2 档速度，软硬果蔬随心榨

### 1 分钟清洁！

- 快速清洁技术
- 快速清洁滤网
- 一站收集所有果渣，更易处理
- 表面光滑并易于清洁

### 易于使用

- 组装所有部件简单快捷
- 出汁口集成防滴漏功能

### 美味、工序简单的配方

- 食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 一次制作 2.5 升



创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%\*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

## 榨取坚硬的果蔬

通过强劲的 700 瓦马达榨取坚硬的果蔬

## XXL 号加料管



80 mm 超大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

## 2 档速度



2 档速度，软硬果蔬随心榨

## 快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于快速清洁抛光滤网、集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

## 快速清洁滤网



大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

## 集成式果渣储藏罐




果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐更容易。

## 光滑并易于清洁

本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

## 组装简单快捷



组装所有部件简单快捷

## 防滴漏功能



榨汁后仍然始终令厨房台面保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

## 美味食谱



您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 设计规格

上盖材料: SAN  
果渣储藏罐和推杆材料: 聚苯乙烯  
原料壶嘴: 不锈钢  
颜色: 黑色  
外壳材料: PP 塑料  
原料杯: SAN 杯和 PS 盖

## 普通参数

防滑底座  
安全夹板  
美味食谱  
集成式电线储藏格  
速度设置: 2

## 技术规格

功率: 700 瓦  
电压: 220-240 伏  
频率: 50/60 赫兹

电线长度: 1 米  
果渣储藏罐: 1.6 升  
加料管直径: 80 毫米  
果汁杯容量: 1500 毫升

## 附件

果汁杯  
壶嘴配件

