

PHILIPS

榨汁机

Avance Collection

900 瓦

快速清洁

2.5 升、XXL 号加料管

防滴漏功能



HR1869/01



更多果汁。更少忙乱。

榨出更多 10%* 果汁，一分钟洁净如新！

这款榨汁机能够给您带来更多的果蔬汁。得益于革命性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！

榨干每一滴水果和蔬菜

- 一次制作多达 2.5 升果汁
- XXL 号加料管，无需事先将水果切碎
- 2 档速度，软硬果蔬随心榨
- 榨取最坚硬的原料 - 900 瓦

1 分钟清洁！

- 快速清洁技术
- 快速清洁滤网
- 一站收集所有果渣，更易处理
- 表面光滑并易于清洁

易于使用

- 组装所有部件简单快捷
- 出汁口集成防滴漏功能

美味、工序简单的配方

- 食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有



asimpleswitch.com

产品亮点

一次制作 2.5 升



创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

XXL 号加料管



80 mm 超大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

2 档速度



2 档速度，软硬果蔬随心榨

快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

快速清洁滤网



大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

集成式果渣储藏罐




果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐更容易。

光滑并易于清洁

本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

组装简单快捷



组装所有部件简单快捷

防滴漏功能



榨汁后仍始终令厨房台面保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

美味食谱



您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。

900 瓦



通过强劲的 900 瓦马达榨取最坚硬的原料。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

设计规格

上盖材料: SAN
果渣储藏罐和推杆材料: 聚苯乙烯
原料壶嘴: 不锈钢
颜色: 黑色
外壳材料: PP 塑料
原料杯: SAN 杯和 PS 盖

普通参数

防滑底座
安全夹板
美味食谱
集成式电线储藏格
速度设置: 2

技术规格

功率: 900 瓦
电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹

电线长度: 1 米
果渣储藏罐: 1.6 升
加料管直径: 80 毫米
果汁杯容量: 1500 毫升

附件

果汁杯
壶嘴配件

