

# PHILIPS

## 榨汁机

Avance Collection

1000 瓦

快速清洁

2.5 升、XXL 号加料管

防滴漏功能



HR1871/10



## 更多果汁。更少忙乱。

榨出更多 10%\* 果汁，一分钟洁净如新！

这款榨汁机能够给您带来更多的果蔬汁。得益于快速清洁技术和创新的快速清洁滤网及集成式果渣储藏罐，清洁从未如此简单。

### 榨干每一滴水果和蔬菜

- 一次制作多达 2.5 升果汁
- XXL 号加料管，无需事先将水果切碎
- 2 档速度，软硬果蔬随心榨
- 榨取最坚硬的原料 - 1000 瓦

### 1 分钟清洁！

- 快速清洁技术
- 一站收集所有果渣，更易处理
- 表面光滑并易于清洁

### 易于使用

- 组装所有部件简单快捷
- 出汁口集成防滴漏功能

### 美味、工序简单的配方

- 食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 一次制作 2.5 升



创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%\*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

## XXL 号加料管



80 mm 超大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

## 2 档速度



2 档速度，软硬果蔬随心榨

## 快速清洁技术



得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

## 集成式果渣储藏罐




果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐更容易。

## 光滑并易于清洁

本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

## 组装简单快捷



组装所有部件简单快捷

## 防滴漏功能



榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

## 美味食谱



您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。

## 1000 瓦



通过强劲的 1000 瓦马达榨取最坚硬的原料。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 附件

随附: 美味食谱, 软嘴

## 普通参数

速度设置档数: 2

产品功能: 可放心用洗碗机清洗, 集成式电线储藏格, 防滑底座, 安全锁

## 技术规格

电线长度: 1 米

频率: 50/60 赫兹

功率: 1000 瓦

电压: 220-240 伏

搅拌杯容量: 2.5 升

蔬果盛载盆: 1.6 升

## 设计

颜色: 黑色和金属色

## 表面处理

原料杯: SAN 杯和 PS 盖

机身材料: 不锈钢

出口的材料: 不锈钢

## 重量和尺寸

加料管直径: 80 毫米

产品重量: 5.2 千克

