

PHILIPS

慢速螺旋压榨式原汁
机

Avance Collection

200 瓦

1.5升

慢速榨汁机

HR1882/30



更多果汁，更少忙乱

软质水果的理想之选，专为较硬蔬菜设计

这款榨汁机采用慢性压榨技术，您现在即可榨取富含维生素和营养元素的果汁。得益于其强劲的马达，软硬果蔬皆可轻松处理。每天尽享健康美味的自制果汁！

榨干每一滴水果和蔬菜

- 强劲的马达，可持续榨汁 30 分钟
- 美味和优质果汁，口感浓郁
- 不含双酚 A

软性水果的理想之选

- 美味和优质果汁，口感浓郁
- 出汁口集成防滴漏功能

构造坚固

- 得益于强劲的马达，可榨取坚硬的蔬菜
- 静音马达
- 所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

产品亮点

30 分钟持续榨汁



这款榨汁机可对大量水果和蔬菜持续榨汁 30 分钟。1.5 升果汁杯让饮用果汁从未如此简单。

细滤网，让果汁更美味



滤网经过精心设计，可过滤进入果汁的果渣量。现在，您可以尽情享受美味浓郁的果汁。

不含双酚 A



不含双酚 A

软性水果的理想之选



得益于慢性压榨技术，您可以制作富有口感的果汁，它富含从西红柿、柑橘和葡萄等软性水果中提取的高营养。

防滴漏功能




榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

构造坚固



可靠耐用的静音马达可让您从水果和蔬菜中榨取更多果汁。它如此强劲，可让您轻松加工胡萝卜和甜菜根等坚硬蔬菜。

静音马达



静音马达可让您在全天任何时刻使用榨汁机，而不会打扰周围的人。

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快速。

规格

附件

随附: 美味食谱

设计和外观

颜色: 牡蛎白

机身材料: Tritan (TM) 塑料

原料果渣储藏罐/推杆: PP 塑料

普通参数

产品功能: 防滑底座

技术规格

搅拌杯容量: 1.5 升

蔬果盛载盆: 1.5 升

电线长度: 1.5 米

频率: 50 赫兹

功率: 200 瓦

电压: 220 伏

