

PHILIPS

飞利浦冰淇淋慢汁机

Avance Collection

200 瓦

1.5升

慢速榨汁机

HR1883/70



更多果汁，更少忙乱

软质水果的理想之选，专为较硬蔬菜设计

这款榨汁机采用慢性压榨技术，您现在即可榨取富含维生素和营养元素的果汁。得益于其强劲的马达，软硬果蔬皆可轻松处理。每天尽享健康美味的自制果汁！

软性水果的理想之选

- 美味和优质果汁，口感浓郁
- 出汁口集成防滴漏功能
- 制作美味、健康的冰糕甜品

榨干每一滴水果和蔬菜

- 不含双酚 A
- 强劲的马达，可持续榨汁 30 分钟

构造坚固

- 所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗
- 得益于强劲的马达，可榨取坚硬的蔬菜
- 静音马达

产品亮点

防滴漏功能



榨汁后仍然令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

不含双酚 A



不含双酚 A

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快速。

软性水果的理想之选



得益于慢性压榨技术，您可以制作富有口感的果汁，它富含从西红柿、柑橘和葡萄等软性水果中提取的高营养。

30 分钟持续榨汁



这款榨汁机可对大量水果和蔬菜持续榨汁 30 分钟。1.5 升果汁杯让饮用果汁从未如此简单。

构造坚固

可靠耐用的静音马达可让您从水果和蔬菜中榨取更多果汁。它如此强劲，可让您轻松加工胡萝卜和甜菜根等坚硬蔬菜。

静音马达

静音马达可让您在全天任何时刻使用榨汁机，而不会打扰周围的人。

冰糕功能

制作美味、健康的冰糕甜品

规格

普通参数

产品功能: 防滑底座

技术规格

电线长度: 1.5 米

频率: 50 赫兹

功率: 200 瓦

电压: 220 伏

搅拌杯容量: 1.5 升

蔬果盛载盆: 1.5 升

设计

颜色: 巧克力色

表面处理

机身材料: Tritan (TM) 塑料

