

# PHILIPS

## 搅拌机

Daily Collection

350 瓦

1.25 升

带研磨杯和过滤网

2 档速度和暂动开关

HR2003/71



## 搅拌从未如此简单

搅拌机具有 5 瓣式刀片和 350 瓦马达

飞利浦搅拌机 HR2003/71 具有 350 瓦马达、1.5 升搅拌杯和 5 瓣式刀片，一流的搭配创造出最理想的效果。搅拌从未如此简单。

### 易于清洗

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗
- 可分离式刀片

### 杰出的搅拌效果

- 防碎杯
- 滤清果汁和豆浆的过滤网
- 多档速度设定，软硬物料皆可轻松应对
- 恒久耐用的锯齿形刀片
- 碾磨器在数秒钟内即可碾碎物料

### 质量有保证

- 2 年保修

## 产品亮点

### 2 年保修



2 年整机保修。

### 可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

### 防碎杯



加固的塑料杯，可避免摔碎。

### 可分离式刀片



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

### 滤清果汁和豆浆的过滤网



使用此款飞利浦搅拌机，可轻松搅拌豆浆和果汁，确保无籽无核。

### 多档速度设定

这款飞利浦搅拌机可使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

### 恒久耐用的锯齿形刀片

使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。

## 规格

### 附件

过滤网  
湿磨和干磨

### 设计规格

颜色: 白色搭配苹果绿风格  
杯身材料: 不锈钢  
搅拌杯材料: SAN  
外壳材料: PP

### 普通参数

集成式电线储藏格  
速度设置

### 技术规格

搅拌杯容量: 1.5 升  
有效杯量: 1 升  
频率: 50/60 赫兹  
功率: 350 瓦  
电压: 220-240 伏

