



飞利浦  
小型搅拌机

**400 瓦**  
1.75 升 带过滤网



HR2024/70

## 完全适合任何厨房

### 设计令存放更简单

这是当今世界上最易存放的搅拌机。底座上设有超大存储杯，这使搅拌机的体积仅为普通搅拌机的一半，并且极易存放。凭借着 5 瓣式刀片和 400 瓦马达，它的性能同样强劲非凡

#### 搅拌机，小巧易放

- 底座上的存储杯
- 防碎杯
- 电源线存储装置

#### 杰出的搅拌效果

- 锯齿状刀片
- 多档速度设定
- 滤清果汁和豆浆的过滤网
- 锯齿状刀片

#### 易于清洗

- 可分离式刀片
- 除了搅拌机底座之外，所有的部件都可用洗碗机洗

#### 质量有保证

- 2 年保修

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

小型搅拌机  
400 瓦 1.75 升 带过滤网

## 规格

### 附件

- 过滤网
- 碾磨

### 设计规格

- 颜色: 蓝白色调
- 材料刀片: 不锈钢
- 搅拌杯材料: SAN
- 外壳材料: PP

### 普通参数

- 集成式电线储藏格
- 速度设置

### 技术规格

- 搅拌杯容量: 1.75 升
- 频率: 50/60 赫兹
- 功率: 400 瓦
- 电压: 220-240 伏

HR2024/70

## 产品亮点

### 底座上的存储杯



由于存储杯恰好占满底座，所以只需占用普通搅拌机一半的存储空间。

### 锯齿状刀片



5 瓣式锯齿状刀片，切割、切块和绞碎不费吹灰之力。

### 滤清果汁和豆浆的过滤网



使用此款飞利浦搅拌机，可轻松搅拌豆浆和果汁，确保无籽无核。



发行日期 2012-09-18

版本: 5.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)