



飞利浦
小型搅拌机

400 瓦

1.75 升 带研磨杯和过滤网



HR2027/70

完全适合任何厨房

设计令存放更简单

这是当今世界上最易存放的搅拌机。底座上设有超大存储杯，这使搅拌机的体积仅为普通搅拌机的一半，并且极易存放。凭借着 5 瓣式刀片和 400 瓦马达，它的性能同样强劲非凡

搅拌机，小巧易放

- 底座上的存储杯
- 防碎杯

杰出的搅拌效果

- 锯齿状刀片
- 多档速度设定
- 碾磨器在数秒钟内即可碾碎物料

易于清洗

- 可分离式刀片
- 除了搅拌机底座之外，所有的部件都可用洗碗机洗

质量有保证

- 2 年保修

杰出的效果

- 滤网可过滤果汁

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

小型搅拌机
400 瓦 1.75 升 带研磨杯和过滤网

规格

设计规格

- 颜色：蓝白色调
- 材料刀片：不锈钢
- 搅拌杯材料：SAN
- 外壳材料：PP

普通参数

- 集成式电线储藏格

技术规格

- 搅拌杯容量：1.75 升
- 频率：50/60 赫兹
- 功率：400 瓦
- 电压：220-240 伏

HR2027/70

产品亮点

底座上的存储杯



由于存储杯恰好占满底座，所以只需占用普通搅拌机一半的存储空间。

锯齿状刀片



5 瓣式锯齿状刀片，切割、切块和绞碎不费吹灰之力。

滤网可过滤果汁



方便的过滤网，可将果核和果仁与果汁相分离。

碾磨



使用该款飞利浦搅拌机碾磨器附件，数秒钟内即可碾碎干湿物料，例如咖啡豆、干香草、红辣椒和胡椒粉等。



发行日期 2012-09-18

版本：6.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com