



飞利浦 Pure Essentials  
Collection  
搅拌器

- 650 瓦
- 2 升玻璃杯
- 带过滤网



HR2084/00



## 个性之选，如您所愿

您可以任意选择冰昔的幼滑度

搅拌机配有动力强劲的 650 瓦马达、快捷功能按钮（碎冰和暂动）、可分离式刀叶和果汁过滤网以及高品质 2 升果汁杯。

### 选择所需的适当速度

- 可变速度控制

### 顷刻间制成美味冰昔和碎冰

- 强劲的 650 瓦马达
- 特制冰沙功能
- 冰块粉碎按钮
- 暂动功能

### 完美的粉碎和搅拌效果

- 恒久耐用的锯齿形刀片

### 无果核和果仁的纯果汁

- 滤网可过滤果汁

### 易于清洗

- 可分离式刀片

**PHILIPS**

搅拌器  
650 瓦 2 升玻璃杯，带过滤网

## 规格

### 附件

- 过滤网

### 普通参数

- 集成式电线储藏格
- 速度设置：可变和暂动

### 设计规格

- 颜色：白色
- 搅拌杯材料：玻璃

- 外壳材料：ABS 塑料
- 物料刀：不锈钢

### 技术规格

- 搅拌杯容量：2 升
- 有效杯量：1.5 升
- 频率：50/60 赫兹
- 电源：650 瓦
- 电压：220-240 伏

HR2084/00

## 产品亮点

### 可变速度控制



使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

### 冰块粉碎按钮



此款飞利浦搅拌机只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块。

### 恒久耐用的锯齿形刀片

使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。

### 滤网可过滤果汁



方便的过滤网，可将果核和果仁与果汁相分离。

### 可分离式刀片



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。



发行日期 2013-05-27

版本：12.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)