



飞利浦 Aluminium  
Collection  
搅拌机

**750 瓦**

2 升玻璃杯 带过滤网



HR2094/00

## 超强的动力，出众的搅拌和粉碎效果

速度精确的 750 瓦马达

阳极氧化铝材质的飞利浦搅拌机 HR2094/00 具有 750 瓦马达，无论是水果、蔬菜还是冰块，任何原料都能应对自如。使用多档速度功能，您可将原料搅拌、粉碎和切割到任意稠度。

### 顷刻间制成美味冰昔和碎冰

- 强劲的 750 瓦马达
- 特制冰沙功能
- 冰块粉碎按钮
- 暂动功能

### 选择所需的适当速度

- 多档速度选择，发光显示屏

### 完美的粉碎和搅拌效果

- 恒久耐用的锯齿形刀片

### 无果核和果仁的纯果汁

- 滤网可过滤果汁

### 易于清洗

- 可分离式刀片组，便于清洗

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

搅拌机  
750 瓦 2 升玻璃杯 带过滤网

## 规格



发行日期 2012-12-31

版本 : 13.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

HR2094/00

## 产品亮点

### 可分离式刀片



将刀片从搅拌杯上卸下, 即可轻松有效地进行清洁。

### 冰块粉碎按钮



此款飞利浦搅拌机只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块。

### 多档速度选择, 发光显示屏



使用独特的控制旋钮, 将搅拌器设置为您想要的速度。

### 滤网可过滤果汁



方便的过滤网, 可将果核和果仁与果汁相分离。

### 特制冰沙功能

借助特制冰沙功能, 搅拌机将能够准备完美的冰沙。