

# PHILIPS

## 搅拌机

Avance Collection

700 瓦

2 升玻璃杯

带刮铲

ProBlend 6 技术



HR2095/30



## 最佳搅拌性能，毫无残留

ProBlend 6 技术，实现高达 50% 的精细效果\*

具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 700 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的任何东西。其多档速度功能可以搅拌、碾碎及切碎以进行完美搅拌，并满足您的需求。

### 制作完美冰昔，快速碾碎冰块

- 独特偏离中心式加工杯设计，混合原料更高效
- 强劲的 700 瓦马达
- 最大 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯
- ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

### 选择所需的适当速度

- 可变速度控制
- 一键式暂动开关和冰昔按钮

### 操作简易

- 用于轻松混合原料的刮铲

### 使用简单，清洁方便

- 可分离刀片，易于清洁
- 除主装置外，所有部件均可用洗碗机清洗



# 产品亮点

## 独特的杯子



杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合更加有效。

## 700 瓦马达



强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

## 2 升玻璃杯



2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。

## 可变速度控制



使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

## 暂动开关和冰昔按钮



暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作最美味的冰昔。

## 刮铲



飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。

## 可分离刀片组



可分离刀片，易于清洁

## 可放心用洗碗机清洗



除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。

## ProBlend 6 瓣式刀片



飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以以最高效的方式搅拌水果、切蔬菜和碾碎冰块。



## IF 设计大奖

荣获 IF 大奖的产品、项目、理念等，顶级设计师推荐。每年，iF International Forum Design GmbH 都会组织一次全球最著名、最重要的设计大赛之一：iF 设计大奖。“iF 设计大奖”是全球公认的设计大赛，每年都会收到 70 个国家超过 5,000 份作品。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 普通参数

速度设置档数: 4

产品功能: 电源线存储装置, 防滑底座

## 技术规格

功率: 700 瓦

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

搅拌杯容量: 2 升

杯容量: 2 升

电线长度: 1 米

有效容量: 1.5 升

## 设计

颜色: 黑色

## 表面处理

刀片材质: 不锈钢

材料杯: 玻璃

机身材料: 铝制

