

PHILIPS

搅拌机

Avance Collection

800 瓦

2 升玻璃杯

带刮铲

ProBlend 6 技术



HR2096/00

最佳搅拌性能，毫无残留

ProBlend 6 技术，实现高达 50% 的精细效果*

具有 ProBlend 6 技术的飞利浦搅拌机带有 800 瓦马达，可以处理从水果/蔬菜到冰块的各种食材。其多档速度功能可以搅拌、碾碎、切碎等，满足您的多种需求。

制作完美冰昔，快速碾碎冰块

- 独特偏离中心式加工杯设计，混合原料更高效
- 强劲 800 瓦马达
- 最大 2 升容量（食品 1.5 升）的优质玻璃杯
- ProBlend 6 瓣式刀片可用于高效地搅拌和切碎

选择所需的适当速度

- 多档速度选择，发光显示屏
- 设定的冰块粉碎功能
- 一键式暂动开关和冰昔按钮

操作简易

- 用于轻松混合原料的刮铲

使用简单，清洁方便

- 可分离刀片，易于清洁
- 除主装置外，所有部件均可用洗碗机清洗



产品亮点

独特的杯子



杯子中刀片的位置背离中心，可制造震荡，令原料混合更加有效。

800 瓦马达



飞利浦搅拌机具有强劲的 800 瓦马达，可高效完成搅拌、混合和碾碎。

2 升玻璃杯



2 升搅拌杯由高品质玻璃制成，耐磨刮，并可以加工热原料。

多档速度选择，发光显示屏



使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

设定的冰块粉碎功能



马达将按照预设顺序工作，只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块。

暂动开关和冰昔按钮



暂动按钮可控制任何您想要进行的操作，按下冰昔按钮一次即可制作最美味的冰昔。

刮铲



飞利浦搅拌机的便利刮铲可在搅拌原料时确保安全搅动。

可分离刀片组



可分离刀片，易于清洁。

可放心用洗碗机清洗



除主装置和刀片组件外，所有部件均可用洗碗机清洗。

ProBlend 6 瓣式刀片



飞利浦搅拌机具有创新的 ProBlend 6 技术，可以以最高效的方式搅拌水果、切蔬菜和碾碎冰块。



IF 设计大奖

荣获 IF 大奖的产品、项目、理念等，顶级设计师推荐。每年，iF International Forum Design GmbH 都会组织一次全球最著名、最重要的设计大赛之一：iF 设计大奖。“iF 设计大奖”是全球公认的设计大赛，每年都会收到 70 个国家超过 5,000 份作品。

规格

普通参数

速度设置档数: 4

产品功能: 电源线存储装置, 防滑底座

技术规格

功率: 800 瓦

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

搅拌杯容量: 2 升

杯容量: 2 升

电线长度: 1 米

有效容量: 1.5 升

设计

颜色: 铂金色

表面处理

刀片材质: 不锈钢

材料杯: 玻璃

机身材料: 铝制

