

# PHILIPS

## 搅拌机

Daily Collection

400 瓦

1.5 升塑料杯

带过滤网

5 瓣式锯齿状刀片



HR2101/03



## 轻松制作新鲜冰昔和食品

采用 ProBlend 刀片的强劲搅拌机

飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 5 瓣式锯齿状刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！

### 用于准备美味可口的冰昔和食品

- 强劲的 400 瓦马达
- 防碎塑料搅拌杯
- 5 瓣式锯齿状刀片，有效搅拌和混合
- 搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆
- 多档速度设定，软硬原料轻松应对
- 暂动功能，实现搅拌和混合

### 易于使用

- 锁定标记使用就绪
- 全新软嘴，带来顺畅的出汁效果
- 舒适的拇指握槽手柄
- 集成式电源线储藏
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

### 质量保证

- 2 年保修



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 400 瓦马达

# 400 W

强劲的 400 瓦马达可轻松地进行搅拌和混合。

### 防碎塑料搅拌杯

加固的塑料杯，不易摔碎。1.5 升搅拌杯，额定容量为 1.25 升。

### 5 瓣式锯齿状刀片




全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔。

### 过滤网



可轻松搅拌豆浆或带籽和核的果汁

### 多档速度设定



使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

### 暂动功能，实现搅拌和混合



您可以使用“暂动”模式方便地控制混合程度和时间。

### 锁定标记



这一简便且易于识别的锁定标记将让您知道产品何时可以安全地使用。

### 全新软嘴设计



全新软嘴设计可防止在倒入玻璃杯后产生溢漏。

### 舒适的拇指握槽手柄



全新的手柄具有拇指握槽位置，可轻松地持握和搬运搅拌杯。

### 集成式电源线储藏

搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。

### 所有部件都可以用洗碗机来清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

### 2 年保修



提供 2 年全球保修。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 附件

过滤网

## 设计规格

颜色: 白色和米色

外壳材料: PP

刀片材质: 不锈钢

搅拌杯材料: SAN

## 普通参数

速度设置: 2 档和暂动

电源线存储装置

防滑底座

## 技术规格

功率: 400 瓦

电压: 220-240伏

频率: 50/60 赫兹

搅拌杯容量: 1.5升

有效容量: 1.25 升

电线长度: 0.85 米

