

PHILIPS

搅拌机

Daily Collection

400 瓦

1.5 升塑料杯

带研磨器、滤网和切碎器

ProBlend 4



HR2104/90



轻松制作新鲜冰昔和食品

采用 ProBlend 刀片的强劲搅拌机

飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供出众的搅拌效果。让搅拌更加轻松！

用于准备美味可口的冰昔和食品

- 强劲的 400 瓦马达
- 防碎杯
- ProBlend 4 瓣式刀片令搅拌和混合更高效
- 迷你切碎器用于切碎软质原料
- 研磨器用于研磨坚硬原料
- 多档速度设定，软硬物料皆可轻松应对
- 暂动功能，更好地实现搅拌和混合
- 搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆

易于使用

- 锁定标记使用就绪
- 全新软嘴，带来最佳的出汁效果
- 舒适的拇指握槽手柄
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

质量有保证



asimpleswitch.com


产品亮点

400 瓦马达

400 W

强劲的 400 瓦马达可轻松地进行搅拌和混合。

ProBlend 4



全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔。

过滤网



可轻松搅拌豆浆或果汁，确保无籽无核

碾磨器



使用碾磨器附件来碾磨任何坚硬原料，如咖啡豆、坚果和干辣椒和胡椒。

迷你切碎器



使用迷你切碎器附件切碎香草、干辣椒、洋葱和肉类等任何软质原料。

全新软嘴设计



全新软嘴设计可防止在倒入玻璃杯后产生溢漏。

舒适的拇指握槽手柄




全新的手柄具有拇指握槽位置，可轻松地持握和搬运搅拌杯。

暂动功能，实现搅拌和混合



您可以使用“暂动”模式方便地控制混合程度和时间。

多档速度设定



使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

防碎杯

加固的塑料杯，可避免摔碎。

所有部件都可以用洗碗机来清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

锁定标记



这一简便且易于识别的锁定标记将让您知道产品何时可以安全地使用。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

附件

过滤网
研磨器
迷你切碎器

设计规格

颜色: 黑色
搅拌杯材料: SAN
外壳材料: PP
刀片材质: 不锈钢

普通参数

速度设置: 2 档和暂动
电源线存储装置
防滑底座

技术规格

功率: 400 瓦
电压: 220-240伏
频率: 50/60 赫兹
搅拌杯最大容量: 1.5升
有效杯量: 1.25 升

迷你切碎器容量: 120 毫升
研磨能力: 120 毫升
电线长度: 0.85 米

