



 **ProBlend 4**

Philips Daily Collection  
Блендер

**400 W**

1,5-литрова стъклена кана  
2 настройки за скорост и  
импулсен режим  
ProBlend 4



**HR2105/00**

## Приготвянето на пресни шейкове и храна е лесно

### С изключително мощни мотор и режещ блок

Този блендер от колекцията Philips Daily има 400-ватов мотор, кана 1,5 л и звездообразен нож с технология ProBlend 4, за да се радвате на отлични резултати при приготвянето на шейкове и храна. С него пасирате лесно дори и трудните за обработка продукти!

#### За идеално приготвени шейкове и храна

- Мощен 400 W мотор
- Висококачествената стъклена кана не позволява надраскване и миризми
- Звездообразен нож с технологията ProBlend 4 за ефективно пасиране и смесване
- Няколко скорости за меки и твърди продукти
- Импулсен режим за миксиране и смесване

#### Лесна употреба

- Индикатор за заключване при готовност за употреба
- Подобро изливане през новия улей
- Отделение за прибиране на кабела
- Всички части са подходящи за съдомиялна

#### Гарантирано качество

- 2 години гаранция

Блендер  
400 W 1,5-литрова стъклена кана, 2 настройки за скорост и импулсен режим, ProBlend 4

HR2105/00

## Акценти

400 W мотор

# 400 W

Мощен 400 W мотор за лесно пасиране и смесване.

ProBlend 4



Острието с нов дизайн може да пасира и реже продуктите ефективно и приготвя съвършени шейкове за вас и семейството ви.

Висококачествена стъклена кана




Висококачествената стъклена кана не позволява надраскване и миризми. Каната от 1,5 литра разполага с работна вместимост от 1,25 литра.

Нов дизайн на улея за изливане




Новият дизайн на улея за изливане спира изтичането след наляване в чашата.

Различни скорости




Пасирайте на различни скорости при богат избор от настройки.

Импулсен режим за миксиране и смесване



Можете да използвате импулсия режим, за да управлявате удобно степента и времето за пасиране.

Всички части са подходящи за съдомиялна



Всички подвижни детайли могат да бъдат почиствани в съдомиялна машина.

Индикатор за заключване



Този лесно разпознаваем индикатор за заключване ви показва кога уредът може да се използва безопасно.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

**Зеленото лого на Philips**

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

# Спецификации

## Спецификации на дизайна

- Цвят (цветове): Бяло и бежово
- Материал – кана на блендера: Натриево-калциево стъкло
- Материал – корпус: PP
- Материал – нож: Неръждаема стомана

## Общи спецификации

- Настройка на скоростта: 2 и импулсен режим

- Прибиране на кабела
- Неплъзгащи се крачета

## Технически данни

- Захранване: 400 W
- Напрежение: 220-240 V
- Честота: 50/60 Hz
- Макс. капацитет на каната: 1,5 л
- Ефективен капацитет на каната: 1,25 л
- Дължина на кабела: 0,85 м



Дата на издаване  
2018-03-30

Версия: 14.1.1

EAN: 08 71010 36124 83

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)