

PHILIPS

搅拌机

Daily Collection

400 瓦

1.5 升玻璃杯

2 档速度和暂动功能

ProBlend 4



HR2105/90



轻松制作新鲜冰昔和食品

具有超大功率和超锋利刀片

飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供出众的搅拌效果。让搅拌更加轻松！

用于准备美味可口的冰昔和食品

- ProBlend 4 瓣式刀片令搅拌和混合更高效
- 强劲的 400 瓦马达
- 优质玻璃杯
- 多档速度设定，软硬物料皆可轻松应对
- 暂动功能，更好地实现搅拌和混合

易于使用

- 锁定标记使用就绪
- 全新软嘴，带来更佳的出汁效果
- 集成式电源线储藏
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

质量有保证

- 2 年保修



asimpleswitch.com


产品亮点

400 瓦马达

400 W

强劲的 400 瓦马达可轻松地进行搅拌和混合。

ProBlend 4



全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔。

玻璃杯



优质玻璃杯

全新软嘴设计



全新软嘴设计可防止在倒入玻璃杯后产生溢漏。

多档速度设定



使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

暂动功能，实现搅拌和混合



您可以使用“暂动”模式方便地控制混合程度和时间。

所有部件都可以用洗碗机来清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

锁定标记



这一简便且易于识别的锁定标记将让您知道产品何时可以安全地使用。

集成式电源线储藏

搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。

2 年保修



提供 2 年全球保修。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

设计规格

颜色: 黑色
搅拌杯材料: 钠钙玻璃
外壳材料: PP
刀片材质: 不锈钢

普通参数

速度设置: 2 档和暂动
电源线存储装置
防滑底座

技术规格

功率: 400 瓦
电压: 220-240伏
频率: 50/60 赫兹
搅拌杯最大容量: 1.5升
有效杯量: 1.25 升
电线长度: 0.85 米

