

PHILIPS

搅拌机

Viva Collection

600 瓦

2 升 塑料杯

带滤网、研磨器和切碎器

暂动、碎冰按钮

HR2168/40



每日多种新鲜佳肴

搅拌可口的牛奶水果冻饮、美味靓汤和健康果汁

这款飞利浦搅拌机 HR2168/40 为您精心准备每日多样膳食。自制鲜榨果汁，搅拌自制靓汤或制作营养冰昔，随心所欲。600 瓦功率、多档速度设置，任您碾磨、过滤和切碎，带来无限可能。

借助您的搅拌机，准备更多美味

- 干磨器可碾磨干湿原料，带来更多选择
- 滤网可保证豆浆清彻鲜滑，果汁无籽无皮
- 切碎器可以将蔬菜和肉切成小块

为所有饮品带来最佳口感

- 可变速度控制
- 冰块粉碎按钮
- 暂动功能
- 超锋利、耐用的锯齿形刀片

易于清洗

- 可分离刀片

强大性能

- 防碎杯

产品亮点

滤网可过滤果汁



可使用滤网附件制作出无籽无皮的纯果汁

冰块粉碎按钮



只需按下按钮即可粉碎冰块。

干磨器附件



使用干磨器在数秒钟内碾碎干湿物料，例如咖啡豆、干香草、红辣椒和胡椒粉。

超锋利的锯齿形刀片



使用这些超锋利、耐用的刀片，带来完美的粉碎和混合效果。

切菜和碎肉



飞利浦搅拌机附件可完善搅拌机的功能。此切碎器可将洋葱、香草、坚果等蔬菜以及肉类切碎。

可分离刀片



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

规格

技术规格

功率: 600 瓦
电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹
搅拌杯容量: 2 升
粉碎能力: 550 毫升
碾磨能力: 450 毫升
有效杯量: 1.5 升

附件

切碎器
碾磨
果汁过滤网

普通参数

电源线存储装置
速度: 可调

设计规格

外壳材料: PP
材料杯: SAN
刀片材质: 不锈钢
颜色: 白色和淡紫色

