



飞利浦  
榨汁机

220 瓦, 0.5 升



HR2826

## 轻松自制果汁

易于使用。易于存储

用此榨汁机可以轻松制作新鲜美味的果汁。此外，小巧的设计使其非常容易储藏。

### 简单易用

- 500 毫升可分离式果汁杯便于饮用

### 连续榨汁

- 使用 500 毫升分离式果渣储藏罐持续榨汁

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

榨汁机  
220 瓦, 0.5 升

HR2826/06

# 规格

## 一般规格

- 电源线存储装置
- 防滑胶脚
- 安全夹板

## 技术规格

- 电源: 220 瓦
- 果渣储藏罐: 500 毫升

- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50/60 赫兹
- 电线长度: 1.2 米

## 设计规格

- 原料外壳和夹板: PP
- 原料盖: SAN
- 颜色: 白色搭配绿色风格



发行日期 2009-07-31

版本: 2.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者  
的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)