



Philips
迷你搅拌机

220 瓦， 400 毫升



HR2860



研磨



带盖的大口杯

方便易用

干磨器和湿磨器

220 瓦的搅拌机附有 400 毫升搅拌杯，干磨器和湿磨器各一个，两个带盖的大口杯，和便于存放的电源线。

片刻内碾碎豆子和坚果

- 研磨

数秒内切碎洋葱、蒜、生姜和红辣椒

- 湿磨器

存放和携带

- 2 个带盖的大口杯

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

迷你搅拌机
220 瓦, 400 毫升

HR2860

规格

一般规格

- 电源线存储装置
- 速度: I

技术规格

- 电源: 220 瓦
- 容量: 400 毫升
- 小容量杯: 200 毫升
- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50/60 赫兹

设计规格

- 外壳材料: PP
- 材料杯: SAN
- 物料刀: 不锈钢
- 可选的色彩: 白色配黄色点缀, 米色配蓝色点缀

附件

- 研磨
- 湿磨器



发行日期 2009-02-09

版本: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com