

飞利浦 搅拌机



HR2864

品质出众的搅拌机

臻至完美的搅拌效果

- 锯齿状刀片
- 碾磨
- 切碎器
- 滤网可过滤果汁

易于清洗

- 可分离刀片
- 除了搅拌机底座之外,所有的部件都可用洗碗机洗

强大性能

• 防碎杯

方便存放

• 电源线存储装置



HR2864/00

规格

设计规格

外壳材料: PP材料刀片: 不锈钢材料杯: SAN可选的颜色: 白色

一般规格

• 电源线存储装置

技术规格

• 电源: 325 瓦 • 电压: 220-240 伏 • 频率: 50-60 赫兹 • 搅拌杯容积: 1.5 升

设计

• 材料杯 : SAN

产品亮点

碾磨



专用附件,片刻即可碾碎豆类和坚果。

切碎器



使用这个特殊的切碎器配件切碎洋葱等蔬菜、香草、果仁和肉。

过滤网



方便的过滤网,可将果核和果仁与果汁相分离。



发行日期 2009-06-11

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

版本: 2.0.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者

的财产。

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com