

PHILIPS

迷你搅拌机

Daily Collection

350 瓦

0.6升

随行杯附件



HR2872/00



迅速、新鲜并充满乐趣

带便携式“随行”瓶的小型搅拌机

新款飞利浦迷你搅拌机可帮助您制作冰昔、奶昔、汤、蘸食、鸡尾酒等不同食谱... 现在使用方便的随行瓶，您可以随处享用所有喜爱的饮料。尽情享用吧！

制作有个人特色的冰昔

- 即拌即用瓶，易于携带

易于使用

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗
- 电源线储藏格使厨房台面保持整洁
- 可分离式搅拌机刀片

用于准备美味可口的冰昔和食品

- 搅拌机具有 350 瓦马达功率
- 防碎搅拌杯



asimpleswitch.com

产品亮点

所有部件都可以用洗碗机来清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

350 瓦马达功率

350W

350 瓦强劲功率，轻松搅拌和混合。

方便的随行瓶



得益于随行瓶，您可以随处享用各种饮料。

防碎搅拌杯



加固的塑料搅拌杯，可避免摔碎。

电源线存储装置



利用搅拌机的电源线存储装置，您可以轻松存储电源线，令厨房保持整洁。

可分离设计，易于清洁



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

规格

设计规格

外壳材料: ABS 塑料

刀片材质: 不锈钢

颜色: 红色和白色

刀片材料: 不锈钢

瓶子材料: SAN

普通参数

电源线存储装置

可分离式刀片

速度设置: 1

技术规格

功率: 350 瓦

频率: 50/60 赫兹

电压: 220-240伏

搅拌杯容量: 0.6 升

瓶子容量: 0.6 升

附件

随行杯



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。