

PHILIPS

迷你搅拌机

Daily Collection

350 瓦 0.6 升

过滤网

带迷你切碎器

随行杯附件



HR2874/00



迅速、新鲜并充满乐趣

带便携式“随行”瓶的小型搅拌机

新款飞利浦迷你搅拌机可帮助您制作冰昔、奶昔、汤、蘸食、鸡尾酒等不同食谱... 现在使用方便的随行瓶，您可以随处享用所有喜爱的饮料。尽情享用吧！

制作有个人特色的冰昔

- 即拌即用瓶，易于携带

用于准备美味可口的冰昔和食品

- 搅拌机具有 350 瓦马达功率
- 防碎搅拌杯
- 带多功能切碎器、软硬原料皆可轻松应对的搅拌机
- 搅拌机的过滤网可以滤清果汁和豆浆

易于使用

- 可分离式搅拌机刀片
- 电源线储藏格使厨房台面保持整洁
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗



asimpleswitch.com

产品亮点

方便的随行瓶



得益于随行瓶，您可以随处享用各种饮料。

350 瓦马达功率

350W

350 瓦强劲功率，轻松搅拌和混合。

防碎搅拌杯



加固的塑料搅拌杯，可避免摔碎。

多功能切碎器附件



多功能切碎器附件可完善搅拌机的功能。此切碎器可将洋葱、香草、坚果等蔬菜以及肉类切碎。

过滤网



可轻松搅拌豆浆或带籽和核的果汁

可分离设计，易于清洁



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

电源线存储装置



利用搅拌机的电源线存储装置，您可以轻松存储电源线，令厨房保持整洁。

所有部件都可以用洗碗机来清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

规格

附件

过滤网
迷你切碎器
随行杯

设计规格

外壳材料: ABS 塑料
刀片材质: 不锈钢
颜色: 灰色和白色
刀片材料: 不锈钢
瓶子材料: SAN

普通参数

电源线存储装置
可分离式刀片
速度设置: 1

技术规格

功率: 350 瓦
频率: 50/60 赫兹
电压: 220-240 伏
搅拌杯容量: 0.6 升
瓶子容量: 0.6 升
多功能切碎器容量: 350 毫升



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。