

飞利浦 Daily Collection
食品加工机

- 500 瓦
- 2 升加工杯



HR7620/70



省时省力

超小型垂直设计食品加工机

使用飞利浦垂直设计食品加工机 HR7620/70，省时、省力、省空间。超强劲的动力和无与伦比的多功能使您可以瞬间完成所有准备工作！

功能强大，加工准确

- 500 瓦马达可处理较大加工份量和大量揉面
- 轻松执行超过 15 种功能
- 2 种速度及暂动式开关

方便存放

- 所有配件均可放在加工杯内，存放方便
- 垂直型设计，可节约 35% 的厨房空间

PHILIPS

规格

技术规格

- 电源：500, 中国：460 瓦
- 频率：50-60, 中国：50 赫兹
- 电线长度：120 厘米
- 马达：通用，收音机和电视机干扰抑制
- 颜色：亮白和天蓝色
- 碗容量（面粉）：500 克
- 碗容量（面团）：830 克
- 碗容量（干原料）：2 升
- 碗容量（液体）：1.2 升
- 安全：用于杯盖和加工杯检测的安全锁定系统，工具架上的机械制动器在 1.5 秒内停止
- 速度：双速 + 暂动式开关
- 电压：220-240 伏，中国：220 伏

设计规格

- 外壳：ABS
- 开关和工具架：ABS 和 POM

- 加工杯、上盖、推杆：SAN 和 ABS
- 乳化盘：ABS
- 金属刀和插入件：不锈钢
- 刀架：PP & PET

附件

- 配件 / 切盘数：2
- 切碎配件（中号）：用于将水果、蔬菜和干酪切成中等大小
- 切片插入件（中号）：用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
- 乳化盘：用于搅打、搅拌和乳化
- 和面工具：揉面，大量揉面
- 不锈钢刀片：切碎，搅打，乳化，剥碎，切割，折叠，捣碎，切碎，混合，和面

原产地

- 中国

产品亮点

内置式配件储存



内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。

垂直型设计

与并排放置的食品加工机相比，这种特殊的垂直设计令占用空间减少了 35%。这不仅节约了宝贵的操作空间，还意味着面积很小的厨房现在也可以拥有一台食品加工机。

超过 15 种功能



该食品加工机随附有 5 种不同的附件，这使其可执行超过 15 种功能。以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具，用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片，用于切碎和剥碎中量食物的金属切盘配件，用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。

500 瓦马达 + 2 档速度 + 暂动功能

凭借 500 瓦马达以及 2 档速度设定和暂动按钮，您总能选择适当的速度以获得最优效果

