

PHILIPS

Robot de cuisine

Daily Collection

650 W

2 vitesses + fonction Pulse

Bol 2,1 l

Accessoires pour plus de
15 fonctions

HR7627/00



Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

Faites vos propres pains, gâteaux, boissons et plus encore

Ce robot de cuisine compact de la collection Philips Daily est équipé d'un bol de 2,1 l et de toute une gamme d'accessoires haute performance. Cuisiner chez soi devient un jeu d'enfant !

Précision extrême

- Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

Une variété de recettes inégalée

- Emulsionneur pour la crème et les blancs d'œuf
- Disques en acier inoxydable haute performance
- Lame en S en acier inoxydable affûtée et robuste pour couper et hacher
- Jusqu'à 5 portions en une seule fois

Montage, utilisation et nettoyage simplissimes

- La nourriture ne reste pas concentrée au centre du bol en raison de l'absence de cheminée interne
- Cheminée de remplissage 40 % plus large (par rapport au Philips HR7625)
- Moteur 650 watts pour plus de puissance
- 2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal
- Accessoires compatibles lave-vaisselle



asimpleswitch.com

Points forts

2 réglages de vitesse et fonction Pulse



Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.

Cheminée de remplissage 40 % plus large



Le nouveau robot de cuisine de la collection Philips Daily est équipé d'une cheminée 40 % plus grande que le modèle précédent HR7625, ce qui vous permet de gagner du temps sur la découpe préalable des fruits et légumes.

Disques en acier inoxydable



Sélectionnez simplement le disque en acier inoxydable dont vous avez besoin pour préparer vos ingrédients, et fixez-le au porte-disque. Le processus de coupe a fait l'objet d'essais complets afin d'obtenir des tranches et ingrédients râpés optimaux.

Puissante coupe des aliments

650 W

Ce robot de cuisine Philips dispose d'un moteur puissant pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.

Jusqu'à 5 portions en une seule fois




Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe en une seule fois.

Accessoires compatibles lave-vaisselle



Tous les accessoires de votre robot ménager Philips sont compatibles lave-vaisselle, dans le compartiment du haut.

Emulsionneur



L'outil parfait pour fouetter, battre ou émulsionner des œufs ou de la crème. Pour les monter de manière optimale, optez pour la vitesse inférieure. Préparer de délicieux desserts ou de la mayonnaise n'a jamais été aussi facile !

Technologie PowerChop



PowerChop

La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Ensemble lames en S, Couteau à lame, Outil à hacher grossièrement, Emulsionneur, Outil à hacher finement, Outil à trancher fin, Outil à granuler

Caractéristiques générales

Nombre de disques à trancher: 3

Nombre de vitesses: 2 + Pulse

Fonctions du produit: Rangement du cordon intégré, Pieds antidérapants, Fonction Pulse

Spécificités techniques

Alimentation: 650 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Capacité du bol: 2 l

Capacité du bol: 1,75 l

Longueur du cordon: 1,0 m

Tr/min blender (max.): 21 000 tr/min

Tr/min bol (max.): 1 900 tr/min

Capacité effective du bol: 1,5 l

Capacité effective du bol: 1,0 l

Design

Couleur: Blanche

Finition

Matériau des accessoires: Acier inoxydable

Matériau du bol: Plastique SAN

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

ABS

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

244 x 244 x 377 mm millimètre

