

PHILIPS

Köögikombain

Daily Collection

650 W

Kompaktne kaks ühes komplekt

2,1 l nõu

Tarvikud enam kui 25 ülesande jaoks



HR7628/00



Suurim valik retsepte, minimaalne vaev Valmistage ise leiba, kooke, jooke ja muud

Sellel Philipsi Daily kolleksiooni köögikombainil on kompaktne disain, 2,1 l kaus, 1,75 l kannmikser ja hulk suure jõudlusega tarvikuid. Maitsva koduse toidu valmistamine pole kunagi lihtsam olnud!

Võimsalt täpne

- PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

Töökindlalt vastupidav

- Purunemiskindel kann intensiivseks kasutamiseks

Lihtne kokku panna, kasutada ja puhastada

- Kuna kannu keskel ei ole võlli, ei teki ka pritsmeid
- 40% suurem sisestustoru (võrreldes mudeliga Philips HR7625)
- 650-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks
- Kaks kiirust ja impulssrežiim maksimaalse kontrolli saavutamiseks
- Masinpestavad tarvikud

Palju erinevaid retsepte

- Vahustamise tarvik koore ja munavalgete jaoks
- Suure jõudlusega roostevabast terasest sisestatavad terad
- Terav ja tugev roostevabast terasest S-kujuline tera hakkimiseks
- Kuni 5 portsjonit korraga



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

PowerChopi tehnoloogia



PowerChop

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõikekera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Purunemiskindel kann



1,75-liitrisel purunemiskindlas kannus saab korraga valmistada 1 liitri jooki ehk kuni 5 portsjonit smuutit.

Mitte mingit pritsimist nõu keskosas



Eriinevalt odavamatest köögikombainidest pole sellel Philipsi köögikombainil nõu keskel avatud sisekäiku. See tähendab, et supid ja teised vedelikud ei saa nõu keskel lekkida, mis hoiab köögikombaini ja -kapi puhtana. See muudab ka seadme kokkupanemise lihtsamaks – lihtsalt kinnitage tarvikuhoidik kinnitusliitmike abil nõus oma kohale.

40% suurem sisestustoru



Uuel Philipsi Daily kollektsiooni köögikombainil on eelmise mudeliga HR7625 võrreldes 40% suurem sisestustoru, millega säästate aega puu- ja köögiviljade tükeldamise arvelt.

Jõuline töötlemine

650 W

Sellel Philipsi köögikombainil on võimas mootor, mille abil saate valmistada kõiki oma lemmikoite.

Kaks kiirust ja impulsrežiim



Parima tulemuse saavutamiseks kasutage väikest kiirust (kiirus 1), et vahustada vahukoort ja mune ning valmistada koogi- ja leivatainast. Suurem kiirus (kiirus 2) sobib hästi sibula ja liha hakkimiseks, suppide püreerimiseks, smuutide valmistamiseks või köögiviljade tükeldamiseks, viilutamiseks, riivimiseks või hõõrumiseks.

Masinpestavad tarvikud



Kõiki Philipsi köögikombaini tarvikuid saab hõlpsasti puhastada nõudepesumasina ülemisel restil.

Vahustamise tarvik



Ideaalne tööriist munade vahustamiseks, kloppimiseks või emulgeerimiseks või vahukoore valmistamiseks. Parima vahustamistulemuse saamiseks kasutage aeglasi kiirusesätet. Maitsevate magustoitade või majoneesi valmistamine pole kunagi olnud nii lihtne!



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO₂ heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Sõtkumisotsak
Emulgeerimisketas
Sisestav tera: sõmerdamine
Sisestav tera: riivimine (jäme)
Sisestav tera: viilutamine (jäme)
Roostevabast terasest S-kujuline tera
Kannmikseri kann

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Korpus: ABS
Kiirusenupp: ABS
Lükkur: SAN
Sisestavad terad, hakkimisnuga: Roostevaba teras
Nõu koos kaanega: SAN

Sõtkumisotsak: PP
Kannmikseri kann: SAN
Kannmikseri kaas: PP
Noahoidja: PP

Üldine spetsifikatsioon

Kiirused: 2 + impulsrežiim
Libisemiskindel jalg
Sisseehitatud juhtmehoidik
Kannmikseri kannu suurus: 1,75 l
Kannmikseri kannu tegelik mahutavus: 1,0 l
Kausi maht: 2,1 l
Nõu maks. tegelik mahutavus: 1,5 l
(kuivaine/vedelik)
Nõu maks. tegelik mahutavus: 500 g (jahu)
Toote suurus (p x l x k): 244 x 244 x 377 mm

RPM-kannmikser ja peenesti (maks.): Kuni 21 000 p/min
RPM-kannmikser ja peenesti (min.): Kuni 16 500 p/min
RPM-nõu (maks.): Kuni 1900 p/min
RPM-nõu (min.): Kuni 1500 p/min

Tehnilised andmed

Võimsus: 650 W
Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Ohutus: Kaane ja kannu tuvastamine, 1,5-sekundiline mehhaaniline pidurdamine

