

# PHILIPS

## 食品加工机

### Daily Collection

650 瓦

小巧型 3 合 1 设置

2 升加工杯

附件可实现超过 26 种功能

HR7629/90



## 丰富多样的食品，轻松制作

制作自制的面包、蛋糕、饮品等

这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！

### 功能强大，加工准确

- PowerChop 技术，实现卓越切碎性能

### 丰富多样的食品

- 适用于奶油和鸡蛋清的乳化工具
- 锋利强劲的 S 形切碎刀片
- 可翻转的不锈钢切盘，用于切片或切碎
- 柑橘压榨器，可压榨出新鲜的橙汁或葡萄柚汁
- 一次可以加工多达 5 份

### 轻松组装、使用和清洁

- 由于去除了内轴，加工杯中心让操作轻松自如
- 超出 40% 的更大加料管（与飞利浦 HR7625 相比）
- 双速设定和暂动开关，实现全面控制
- 650 瓦马达，强大的加工性能
- 附件可用洗碗机清洗
- 可轻松释放的吸脚



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 双速设定和暂动开关



为获得最佳效果，请使用低速设置（速度 1）搅打奶油、打鸡蛋、制作糕点和面包面团。高速设置（速度 2）适合切碎洋葱和肉类、搅拌汤和冰昔或将蔬菜切碎、切片、磨碎或刨碎。

## 超出 40% 的更大加料管



全新飞利浦 Daily 系列食品加工机配有比之前的 HR7625 型号大 40% 的加料管，节省对水果和蔬菜的预切时间。

## 乳化工具



用于搅打、搅拌和乳化鸡蛋或鲜奶油霜的完美工具。为了获得最佳增量和松散性，请使用低速设置。制作美味点心或蛋黄酱从未如此简单！

## 强大的加工性能

# 650 W

这款飞利浦食品加工机提供了强劲马达，为您制作所有喜爱的食谱提供动力和控制。

## 柑橘压榨器榨取新鲜果汁



该附件适合榨取柑橘、葡萄柚等各类柑橘类水果的新鲜果汁。

## 一次可以加工多达 5 份



超大 2.1 升加工杯（1.5 升加工容量），一次即可搅拌多达 5 份汤。

## PowerChop 技术



# PowerChop

PowerChop 技术结合了外形独特的刀片、独特的切削角度和内加工杯，无论软、硬原料，均可实现卓越的切碎效果。其还适合将原料搅成糊状及混合蛋糕糊！

## 加工杯中心让操作轻松自如



与其他廉价的食物加工机不同，这款飞利浦食物加工机去除了加工杯中间的腔轴。这意味着汤及其他液体不会从加工杯中间泄漏，使食物加工机和厨房台面始终保持洁净！产品组装也更容易 - 只需根据合身型耦合装置的引导将工具架卡入加工杯中即可。

## 不锈钢 S 形刀片



锋利强劲的 S 形不锈钢刀片瞬间即可切碎洋葱等蔬菜。其还可用于加工坚果、肉类等其他原料，甚至还可以加工制作派皮的面团



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 附件

随附: 刀片组件 S 形刀片, 粗切碎工具, 粗切片工具, 精细切碎工具, 精细切片工具, 机械电饭煲, 和面工具, 可翻转切碎盘

## 普通参数

速度设置档数: 双速设置 + 暂动式开关  
产品功能: 集成式电线储藏格, 防滑底座

## 技术规格

功率: 650 瓦  
电压: 220-240 伏  
频率: 50/60 赫兹  
米杯容量: 2 升  
搅拌杯容量: 1.75 升

电线长度: 1.0 米

搅拌机 RPM (最大): 21000 次/分

加工杯转速 (最高): 1900 次/分

加工杯加工容量: 1.5 升

搅拌杯加工容量: 1.0 升

## 设计

颜色: 黑色

## 表面处理

附件材料: 不锈钢

材料杯: SAN 塑料

机身材料: 塑料 ABS

## 服务

2 年全球保修

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长x宽x高): 244 x 244 x 377 毫米

