

飞利浦
食品加工机



HR7633/10

迷你多功能

微型存储系统和 6 个附件

飞利浦食品加工机既不占空间，又节省时间，是您轻松应对厨房所有问题的好帮手。借助此产品，通常您都可以在短暂的时间内完成多达 25 项不同的任务。打蛋、搅拌和碎肉，等等

多功能

- 6 个配件可轻松实现 31 种功能

所有配件随手可得

- 所有配件均可放在加工杯内，存放方便

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术规格

- 马达
- 电源：600 瓦
- 蛋糕糊容量：400 G
- 加工杯容量：1.8 升
- 速度：双速 + 暂动式开关
- 电压：220-240 伏
- 频率：50-60 赫兹
- 电线长度：150，双重绝缘，模制插头 米
- 安全：保护马达的可重置自动断电装置
- 颜色：白色搭配锌棕色和蓝色风格

设计规格

- 外壳、面团和面器、外壳表层：PP
- 加工杯、盖子、推杆、搅拌杯、碾磨杯。：SAN
- 榨汁机盖子：SAN
- 插入件架、乳化盘片、切换开关：ABS

- 刮铲、工具架、中轴、插入件盖罩：PP
- 榨汁机推杆，榨汁机滤网：PP
- 金属刀和插入件：不锈钢和 ABS
- 碾磨器刀片组件：PP，不锈钢
- 过滤网：不锈钢和 ABS
- 搅拌杯：PE

附件

- 不锈钢刀片：用于碎肉、搅拌、和面、打浆和混合
- 和面工具：用于和面及混合各种类型的生面团
- 不锈钢刀片：用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
- 碎肉刀（小号）：用于精细切碎水果和蔬菜
- 中式切碎盘：用于切碎蔬菜进行煎炒和填馅
- 刮铲：用于清空加工杯
- 乳化盘：用于搅打、搅拌和乳化



发行日期 2009-07-31

版本：2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com