




Philips
蓝光平板家庭影院

3D 蓝光
壁挂式安装



HTB7150

带给您美妙的环绕声体验，兼具外观整洁的优点

执着于音

具有专利回音环绕技术的飞利浦平板影院可在任何房间提供丰富的影院级多声道 5.1 环绕音效，绝无喧嚣之感。不仅如此，它还拥有 4 个专用功放器和 4 个扬声器，随时随地让您享受美妙动人的音效。

精心设计，提升居住空间品味

- 采用平板影院设计，最适合 102 厘米（40 英寸）或更大尺寸的平板电视
- 深度为 87 毫米的纤巧设计是壁挂式安装的理想之选

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 内置 Wi-Fi，可让您尽情享受无线连接的多媒体
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 收听全球在线收音频道的网络电台
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验


卓越的听音体验

- 回音环绕技术能以更少的扬声器呈现环绕声音效
- 480W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

PHILIPS

产品亮点

回音环绕技术




回音环绕技术可通过更少的扬声器产生真正令人沉醉的多声道环绕立体声。它能够提供身临其境般的 5.1 环绕立体声体验，而不受摆设方位、房间结构或大小的约束，也不需要繁多的扬声器和电缆。通过声音定向感、阵列处理和精确定位驱动器的综合效果，回音环绕音效能够用更少的扬声器提供更高品质的音效。

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

网络电台



网络电台是一种通过互联网传输的音频广播服务。某些网络电台与传统（地面）的电台或网络关联，其他则仅为网络电台 - 这些电台是独立的，专门向万维网广播。借助网络电台，您可以在全球任何位置访问在线电台，收听各种风格的音乐和最新的新闻、体育和娱乐节目，或连接至您喜爱的电台或微型电台。

内置 Wi-Fi

借助内置 Wi-Fi，您可以无线访问媒体内容。无需再挤在电脑屏幕前，您可以舒适地坐在沙发上轻松欣赏电视上的媒体文件。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。

480W RMS 功率

480W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

平板影院设计（102 厘米（40 英寸））



平板影院总能够让居室显得精致优美。尽管是专为 102 厘米（40 英寸）或更大尺寸屏幕的电视设计，平板影院也可以和谐地置于任何其它平板电视下面 - 与您的所有居室陈设和生活方式完美搭配。

纤巧设计

深度为 87 毫米的纤巧设计是壁挂式安装的理想之选



规格

声音

- 飞利浦特有功能：回音环绕技术
- 音效增强：数码数字定向逻辑 II, 夜间模式, 高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 低音炮输出功率：120 瓦
- 均衡器设置：MySound, 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 环绕扬声器输出功率：4 x 90 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 480 瓦

扬声器

- 扬声器类型：4 个集成式环绕扬声器，与主装置集成在一起
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 低音炮驱动单元：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 每个环绕声扬声器的驱动器：2 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗：4 ohm
- 环绕扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 环绕扬声器阻抗：6 ohm

连接

- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：AUX 输入, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), iPod/iPhone 基座插孔, SD/SDHC 卡插槽
- iPod/iPhone: 就绪 (基座另售), 通过 3.5 毫米 Music iLink
- MyRemote 应用程序：MySound, SimplyShare 互联易享, 虚拟遥控器
- 侧面接口：Music iLink, USB

调谐器 / 接收 / 发送

- 网上电台
- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗：80 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.25 瓦

附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座, STS1100 桌架, STS1300 落地座架
- 随附的附件：2 节 AAA 电池, FM 天线, HDMI 电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：927 x 150 x 87 毫米
- 重量 (含包装)：14.9 千克
- 主装置重量：4.57 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：tbc 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚)：196 x 393.5 x 300 毫米
- 低音炮重量：4.51 千克
- 低音炮扬声器线缆长度：4 米

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, ra, wma
- 视频：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 飞利浦特有功能：CinemaPerfect HD
- 画面效果增强：即时由 2D 转换为 3D, HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘：3D 蓝光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映

, 缩放

可持续发展

- 包装：电子用户手册


视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

Side Left

Rear Left

Rear Right



发行日期 2024-04-27

版本：6.2.1

EAN: 69 23410 71548 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com