

Philips
DVD-esitusega 5.1
kodukino

DVD

HTD3510



Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

Kodukino heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi abil oma kodust meelelahutuskogemust! Avatud valjuhäälditega kõlarid pakuvad võimsat 300 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby Digital



Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärast helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaalide teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate

või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Kuubikujulise kõlari väljundvõimsus: 5 x 50 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 50 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W
- Ekvalaiserid: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 5 x kuubikujulised kõlarid
- Magnetite arv kuubikujulises kõlaris: 1 x 2,5" basskõlar
- Kuubikujulise kõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kuubikujulise kõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Stopppkaatri kuvamine

- Pildiparandus: Pööramine, Suumi
- Pilditihendusvorming: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Kiire USB, Helisisend
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, Fikseeritud FM-antenn, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal,

Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC)

Võimsus

- Võimsustarve: 50 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, AAA-patarei (1 tk), Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kiirjuhend, Kasutusjuhend CD-plaadil
- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Peaseadme kaal: 2,40 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 85 x 88 x 83 mm
- Keskkõlari kaal: 0,28 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 1,2 m
- Esikõlar (L x K x S): 85 x 88 x 83 mm
- Esikõlari kaal: 0,26 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 2,2 m
- Tagakõlar (L x K x S): 85 x 88 x 83 mm
- Tagakõlari kaal: 0,26 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7,2 m
- Basskõlar (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 2,2 m
- Basskõlari kaal: 2,5 kg

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67784 8
- Kogukaal: 7,15 kg
- Outer carton (L x L x K): 52 x 37,7 x 31 cm
- Kaal pakendita: 6,07 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,08 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 52 x 31 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67784 8
- Kogukaal: 7,15 kg
- Kaal pakendita: 6,07 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,08 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Kaal: 2,2 kg



Väljalaske kuupäev
2015-10-14

Versioon: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289
EAN: 08 71258 16778 48

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.