

Philips
5.1 kodukino

DVD
USB 2.0

HTD5540



Võimas, sügava kõlaga ruumiline kinoheli

Tooge kino võimsus koju! Sellel Philipsi kodukinosüsteemil on võimsat, 1000 W ruumilist heli pakkuvad topeltbassitorudega kõlarid ja täis-HD 1080p DVD-mängija.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu


Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dolby Digital



Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Võimsus 1000 W RMS



Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoosignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Helisend



Lihtne ühendumine kodukinoga võimaldab teil helisendi abil esitada muusikat otse oma

iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüid.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W
- Ekvalaiserid seaded: Film, Muusika, Algne, Uudised, Mängimine
- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrged kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 ohm

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Helisisend, Kiire USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67788 6
- Pikkus: 66.9 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 39.9 cm
- Kogukaal: 16.2 kg
- Kõrgus: 43 cm
- Kaal pakendita: 14.4 kg
- Pakendi kaal: 1.8 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC)

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiaarve ooterežiimis: $\leq 0,5$ W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 43 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Virnas
- Laius: 66.9 cm
- Sügavus: 39.9 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 67788 6
- Kogukaal: 16.2 kg
- Kaal pakendita: 14.4 kg
- Pakendi kaal: 1.8 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.8 cm
- Laius: 36 cm
- Sügavus: 33.6 cm
- Kaal: 2.4 kg

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend CD-plaadil, Üleilmse garantii voldik, AAA-patarei (1 tk)

Mõõtmed

- Keskkõlar (L x K x S): 223 X 100 X 80 mm
- Keskkõlari kaal: 0,65 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 90 X 185 X 82 mm
- Basskõlar (L x K x S): 178 x 303 x 343 mm
- Esikõlari kaal: 0.53 kg
- Basskõlari kaal: 3,66 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 247 x 242 x 1090 mm
- Tagakõlari kaal: 2.72 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Pilt: JPEG, BMP, GIF

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.