

Philips SoundBar
Zvočniki za domači kino

SoundBar

HTS3111



Televizor opremite z odličnim prostorskim zvokom

Obsedeni z zvokom

Televizor opremite z odličnim prostorskim zvokom in uživajte ob gledanju TV-programa ter filmov Blu-ray ali DVD brez nereda zaradi uporabe več zvočnikov. Odlično dopolnjuje televizor, namestite pa ga lahko na steno ali postavite na mizo.

Odlično glasbeno doživetje

- Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone
- Dolby Digital in DTS za odličen prostorski zvok

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Zaobljena zasnova SoundBar za večjo razpršenost zvoka
- Preprečuje nabiranje prahu in zmanjšuje popačenje zvoka
- Prilagodljiva namestitvev na steno, mizo ali stojalo

Prepusite se razvedrilu

- Enostavno povežite naprave za večje TV-užitke
- MP3 Link predvaja glasbo iz prenosnih predvajalnikov

PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Tehnologija DoubleBASS




Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

Dolby Digital in DTS



Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti, saj Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke, da lahko uživajte v intenzivnem prostorskem zvoku.

Zaobljena zasnova SoundBar




Zaobljena zasnova SoundBar za večjo razpršenost zvoka

Izboljšana kakovost zvoka



Posebna na prah odporna mrežica zvočnike ščiti pred umazanijo, ki bi lahko vplivala na razpršenost zvoka.


Prilagodljiva namestitvev



Uživajte v vsestranskosti sistema za domači kino, ki vam omogoča namestitvev po lastni želji. Naj bo to na stojalu za televizor, na mizi ali na steni, izdelek je videti čudovito in obenem zagotavlja vrhunsko učinkovitost. Zdaj ste vi tisti, ki nadzorujete videz svojega doma, ne da

bi se odrekli izjemnemu doživetju domačega kina.

Enostavno povežite naprave



Televizor bo oddajal boljši zvok, izjemen zvok pa bodo oddajale tudi z njim povezane naprave. Povezavo opravite v enem koraku in si tako zagotovite razvedrilo brez nereda. Vsebinsko naprav, ki so povezane z domačim kinom, lahko predvajate prek televizorja, kar zagotavlja živahne, čiste in bogate tone za neverjetne užitke ob poslušanju glasbe in gledanju filmov.

MP3 Link



MP3 Link omogoča predvajanje datotek MP3 neposredno iz prenosnega predvajalnika v sistemu za domači kino. Prenosni predvajalnik MP3 preprosto povežite z vgrajeno vtičnico MP3 Link in uživajte v visokokakovostni glasbi MP3, ki jo nudi Philipsov sistem za domači kino. MP3 Link prinaša prenosno glasbo v udobje dnevne sobe.

Specifikacije

Pribor

- Združljiva dodatna oprema: 2,5 cm vijak x 2, Zidni vložek x 2
- Priložena dodatna oprema: 1 baterija CR2025, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Stenski nosilec, garancijski list – velja po vsem svetu

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: MP3 Link
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 945 x 93 x 58 mm
- Teža glavne enote: 1,7 kg
- Globokotonec (Š x V x G): 123 x 309 x 369 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 3,81 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m
- Embalaža (Š x V x G): 1010 x 487 x 186 mm
- Teža vključno z embalažo: 9,8 kg

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Pogonske enote zvočnikov na stran: 1 x 3,8 cm visokotonski zvočnik, 1 x 2,5-palčni nizkotonski

zvočnik

- Frekvenčni razpon zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnika: 4 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izhodna moč zvočnika: 30 W x 2
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 40 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 100 W



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 15.3.13

12 NC: 8670 000 71582
EAN: 87 12581 58036 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com