



Philips Immersive Sound
Domači kino

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3540

Obsedeni z zvokom

Mogočen kinematografski zvok z globokimi nizkimi toni

Omislite si pravi kino kar doma. Vaše domače razvedrilo vas bo z zmogljivimi zvočniki z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej

Odlično glasbeno doživetje

- Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Vnaša nov čar v vaš dom

- Kompakten aparat, ki ga lahko postavite kamorkoli

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu


- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore

PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo



Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Dolby Digital in Pro Logic II



Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter

presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

Predvaja vse




Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme

standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Kompaktna zasnova



Kompakten aparat, ki ga lahko postavite kamorkoli

Specifikacije

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, baterije za daljinski upravljalnik, Antena FM, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, 4 vijaki za stojalo, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Predvajanje fotografij

- Format stiskanja: JPEG, JPEG HD
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Slika: JPEG, JPG
- Videoposnetek: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Priključki za zvočnike z zatičem, izhod za kompozitni video (CVBS), Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.3, Scart

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 320 mm
- Teža glavne enote: 2,84 kg
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 160,9 x 95 x 92 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,77 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 3 m
- Sprednji stoječi zvočnik (Š x V x G): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 3,25 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji stoječi zvočnik (Š x V x G): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 3,25 kg

- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Globokotonec (Š x V x G): 120 x 307 x 369 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 3,84 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 626 x 1106 mm
- Teža vključno z embalažo: 25,57 kg

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 x stoječi zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Število pogonov na stoječi zvočnik: 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon stoječega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca stoječega zvočnika: 8 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Napajanje

- Poraba energije: 200 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,9 W

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Šport, Rock, Jazz
- Frekvenčni odziv: 20–20 k Hz
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, nočni način
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 13.2.9

12 NC: 8670 000 60045
EAN: 87 12581 52608 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com