



Philips Immersive Sound
Sistem za domači kino s
trismernimi zvočniki

3D Blu-ray

Podpora za iPod/iPhone

Immersive Sound



HTS5561

Uživajte v mogočnosti domačega kina s trismernimi zvočniki

Obsedeni z zvokom

Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina. Predvajajte svoje najljubše razvedrilne vsebine skupaj s 3D-vsebino Blu-ray z inovativnim sistemom za domači kino Philips serije 5000.

Odlično glasbeno doživetje

- Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok
- 1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Edinstveni krmilniki na dotik za preprost dostop do vsebine
- Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitev brez nadležnih kablov

Prepusitate se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja




PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Trismerni zvočniki



Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.

Možnost brezžičnih zadnjih zvočnikov



Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov po sobi. Razviti so z uporabo tehnologij, ki preprečujejo motnje. Zagotavljajo popoln prostorski zvok brez nevšečnih žičnih povezav. Brezžične zadnje zvočnike Philips lahko kupite tudi posebej.

Full HD 3D Blu-ray



Prepusitate se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki


predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjene prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Smart TV



Philipsovi sistemi za domači kino s funkcijo Smart TV vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, DLNA in MyRemote. Net TV nudi številne spletne informacije in razvedrilo prek televizorja. V začetnem meniju enostavno izberite možnost Net TV in začnite z iskanjem storitev, kot so trgovine z videom na zahtevo* za najnovejše filme HD in ogled zamujenega. DLNA vam omogoča udoben dostop do fotografij, glasbe in filmov v računalniku kar s kavča. Ne najdete daljinskega upravljalnika? S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom sistem za domači kino enostavno upravljajte prek Philipsove aplikacije MyRemote.

Dolby TrueHD in DTS-HD



Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilo v visoki ločljivosti.

1000 W moči RMS



1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Idealno za televizor Philips serije 5000*



Idealno za televizor Philips serije 5000

Sprostite se in uživajte v filmskem večeru v izjemni

kakovosti z ujemajočim se LED-televizorjem Philips serije 5000 iz leta 2011. Mehанизem Pixel Plus HD zagotavlja jasne in živahne slike polne visoke ločljivosti, ki jih dopolnjuje pristen zvok. Televizor in sistem za domači kino upravljate z enim daljinskim upravljalnikom, združeni komplet pa zagotavlja najboljšo sliko in zvok z možnostjo Philips EasyLink prek povezave HDMI. Poleg tega sta oba izdelana iz istih materialov in enake zasnove, zato se popolnoma ujemata.

Specifikacije

Pribor

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone, Modul RWSS5510 za brezžična zadnja zvočnika, Talno stojalo STS1300, USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, garancijski list – velja po vsem svetu

Združljivi televizorji Philips*

- Serija 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wav, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videoposnetek: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Povezljivost

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Sprednji/stranski priključki: Music iLINK, Reža USB/Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Vhod AUX 2, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Reža za kartice SD/SDHC, Priključek za brezžične zadnje zvočnike

Priročnost

- EasyLink: Format slike 21:9 s podporo za podnapise, zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 57 x 357 mm
- Teža glavne enote: 3,7 kg

- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 280 x 95 x 92 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,4 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 100 x 280 x 104 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 1,03 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 100 x 280 x 115 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,03 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Globokotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 4,8 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 494 x 600 mm
- Teža vključno z embalažo: 18,5 kg

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izboljšava zvoka: izboljšava predvajanja dialogov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 230 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 135 W x 4
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 230 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

Prijaznost do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Elektronski uporabniški priročnik, Brez polietilenske pene, Črnilo na osnovi soje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- RDS: Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 6.3.8

12 NC: 8670 000 67655
EAN: 87 12581 56273 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.
* Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.