

Philips  
5.1 家庭影院

DVD

HTS6543



## 影院级环绕音效，带有 3D 全角度扬声器

### 执着于音

把影院的震撼效果带回家！使用动态三向式全角度扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，通过 DVD 光盘播放实现全高清 1080p，从而提升您的家庭娱乐体验。

#### 绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音

#### 旨在增强您在家影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条
- 迷你机身设计几乎适合任何位置

#### 轻松享受您的所有影音娱乐

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- HDMI 提供高清电影和画质
- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容

# PHILIPS

# 产品亮点

## 1000W RMS 功率



1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

## 3D 全角度扬声器




3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

## 小巧身形



迷你机身设计几乎适合任何位置

## 杜比数字



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

## EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

## HDMI 提供高清电影



HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您


现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。

## 全能播放




可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

## 用于播放的触摸屏



借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

## 无线后置扬声器选项



无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。



# 规格

## 声音

- 音效增强：数码数字定向逻辑 II, 夜间模式
- 声音系统：杜比数字 5.1, DTS 数字环绕声
- 低音炮输出功率：166 瓦
- 均衡器设置：游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 中置扬声器输出功率：166 瓦
- 高身扬声器输出功率：2 x 166 瓦
- 卫星扬声器输出功率：2 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器, 2 个卫星扬声器, 2 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮驱动单元：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗：4 ohm
- 每个高身扬声器的驱动器：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：4 ohm

## 连接

- 前置接口：高速 USB, 麦克风输入, Music iLINK
- 背面连接：AUX IN 1, AUX IN 2, 插接式扬声器接口, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), 无线后置音响

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：音频回传通道 (ARC)

## 功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

## 附件

- 兼容的附件：RWSS5512 无线后置模块
- 随附的附件：2 节 AAA 电池, FM 天线, HDMI 电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单

## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：435 x 45 x 330 毫米
- 重量 (含包装)：21.5 千克
- 主装置重量：3.69 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：1050 x 400 x 375 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量：1.4 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：100 x 280 x 104 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚)：178 x 303 x 343 毫米
- 前置扬声器重量：1.03 千克
- 低音炮重量：4.8 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：260 x 1101 x 260 毫米
- 后置扬声器重量：3.8 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器线缆长度：3 米

## 音频播放

- 压缩格式：MP3, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

## 文件格式

- 音频：mp3, wma
- 视频：avi, divx, mpeg, mpg
- 图片：JPEG

## 图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

## 光学播放媒体

- 可播放光盘：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

## 静态照片播放

- 压缩格式：JPEG, JPEG HD
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

## 视频播放

- 压缩格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



发行日期 2024-05-06

版本：3.1.6

EAN: 69 23410 71378 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com