

飞利浦
带 3D 全角度扬声器的
5.1 家庭影院

3D 蓝光



HTS6593

影院级环绕音效，带有 3D 全角度扬声器

执着于音

把影院的震撼效果带回家！使用动态三向式全角度扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面


旨在增强您在家的影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条
- 迷你机身设计几乎适合任何位置

PHILIPS


产品亮点

3D 全角度扬声器



3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更广阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD



Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

1000W RMS 功率




1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

全高清 3D 蓝光




在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

HDMI 集线器




HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

用于播放的触摸屏




借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

无线后置扬声器选项



无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

小巧身形



迷你机身设计几乎适合任何位置

规格

声音

- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 音效增强：自动音量调衡，数码数字定向逻辑 II，双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，Surround Plus，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，Dolby True HD，DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio
- 中置扬声器输出功率：166 瓦
- 低音扬声器输出功率：166 瓦
- 高身扬声器输出功率：4 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器，4 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 欧姆
- 每个高身扬声器的驱动器：2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：4 欧姆
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20 - 150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：4 欧姆

连接

- 访问内容：MyRemote, SimplyShare 互联易享
- 前置接口：高速 USB，麦克风输入，Music iLINK
- 背面连接：AUX 输入，插接式扬声器接口，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数码光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，HDMI IN 1，HDMI IN 2，iPod/iPhone 底座插孔，Wi-Fi USB 插槽，无线后置音响

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，自动唇形同步，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD，BD，BD R / BD RE，CD，CDDA，CD-R/CD-RW，DVD，DVD +R/+RW，DVD -R/-RW，SVCD，VCD

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制，麦克风音量控制，音高控制

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)，逐行扫描，视频像素提升

功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：220-240 伏，50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

可持续发展

- 包装：电子用户手册

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：435 x 45 x 330 毫米
- 主装置重量：3.69 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量：1.4 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：260 x 1101 x 260 毫米
- 前置扬声器重量：3.8 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：260 x 1101 x 260 毫米
- 后置扬声器重量：3.8 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：178 x 303 x 343 毫米
- 低音扬声器线缆长度：3 米
- 超低音扬声器重量：4.8 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：1090 x 400 x 470 毫米
- 重量 (含包装)：29.2 千克

附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 底座，RWSS5512 无线后置模块，WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，FM 天线，HDMI 电缆，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单



发行日期 2014-08-28

版本：3.1.5

12 NC: 8670 000 86501
EAN: 69 23410 71381 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com