



Philips SoundBar  
Domači kino s tehnologijo  
Ambisound

Predvajanje 3D-vsebin Blu-ray

SoundBar

HTS7140



## Vrhunski prostorski zvok brez navlake

### Obsedeni z zvokom

Razvajajte se s kinematografskim večkanalnim prostorskim zvokom, ne da bi vas obdajali kabli in zvočniki. Philips SoundBar s tehnologijo Ambisound je popoln sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray visoke ločljivosti v eni enoti.

#### Popolno glasbeno doživetje

- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

#### Vnaša nov čar v vaš dom

- Tanki in elegantni zasnovi iz brušene kovine
- Zasnovi SoundBar, ki se najbolje ujema s 102 cm (40") ploščatim televizorjem ali z večjimi

#### Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray




asimpleswitch.com

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

## Značilnosti

### Ambisound




Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve pogonske enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

### Dolby TrueHD in DTS-HD

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

### Zasnova SoundBar 102 cm (40")



SoundBar prinaša pridih prefinjenosti in privlačnosti v vašo dnevno sobo. Sistem je zasnovan tako, da se prilega ploščatemu televizorju s 102 cm (40") ali večjim zaslonom, lahko pa ga namestite tudi pod katerikoli drugi ploščati televizor – ujema se z vso notranjo opremo in vašim življenjskim slogom.

### Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče


sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

### BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

### Tanka in elegantna zasnova



Tanka in elegantna zasnova iz brušene kovine

# Specifikacije

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: baterije za daljinski upravljalnik, Antena FM, kabel HDMI, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Nosilec za stensko namestitev, garancijski list – velja po vsem svetu
- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod, Namizno stojalo STS1100, Talno stojalo STS1300

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Bitne hitrosti MP3: 32–256 kb/s in VBR
- Format stiskanja: MP3, WMA, WAV
- Predvajanje medijev: audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, MP3-CD, WMA-CD

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 6,4 cm polnega razpona
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Pogonske enote zvočnikov za prostorski zvok: 6,4 cm polnega razpona
- Impedanca zvočnikov za prostorski zvok: 6 ohm
- Frekvenčni razpon zvočnikov za prostorski zvok: 150–20.000 Hz

## Povezljivost

- Sprednji/sranski priključki: Vhod za MP3, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Koaksialni digitalni vhod, komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), priključek priključne postaje, Ethernet, antena FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Optični digitalni vhod, Izhod za globokotonski zvočnik

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 1040 x 400 x 390 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 955 x 155 x 96 mm

- Dimenzije globokotona (Š x V x G): 196 x 397 x 342 mm
- Teža izdelka: 6,4 kg
- Teža globokotonskega zvočnika: 6,03 kg
- Teža vključno z embalažo: 20,9 kg

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni, 150 MHz

## Napajanje

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,22 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije: 115 W

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", Zvočnik Dolby Virtual, nočni način
- Zvočni sistem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Igranje iger, Jazz, Novice, Zabava, Rock, Šport
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 500 W

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG, GIF
- Izboljšava slike: Vrtenje, diap projekcija z glasbo, Povečava
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Predvajanje medijev: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2012-05-18

Različica: 21.4.8

12 NC: 8670 000 59462  
EAN: 87 12581 52165 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na podlagi raziskave zvoka, ki jo je med uporabniki opravila družba Synovate novembra 2010 v Nemčiji v primerjavi z glavnimi konkurenti. Podatki so vzeti iz arhiva.