

Philips Immersive Sound  
Sistem za domači kino s  
kristalno čistim zvokom

**3D Blu-ray**

priključna postaja iPod/iPhone

Immersive Sound

**HTS8562**



Pri gledanju filmov se prepustite užitkom podrobnega zvoka

## Obsedeni z zvokom

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da slišite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser. Crystal Clear Sound se ponaša z ekonomično obdelavo zvoka in predvaja zvok natančno in brez popačenj.

### Izkusite kristalno čist zvok

- Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo za kristalno čist zvok
- Samodejno umerjanje poskrbi za sinhronizacijo zvočnikov za popoln zvok
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok
- Tehnologija Crystal Clear Sound za vrhunsko jasnost in natančnost zvoka

### Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Elegantni zvočniki iz aluminija in stekla zagotavljajo močan zvok
- Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitev brez nadležnih kablov

### Prepustite se razvedrilu

- Zvezdišče HDMI za povezavo naprav HDMI za vrhunski zvok in sliko
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje




**PHILIPS**

dovršeno in preprosto


## Značilnosti

### Vrhunski visokotonski zvočniki z mehko kupolo



Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.


### Samodejno umerjanje



Nastavitev novega Philipsovega domačega kina, da omogoča popolno zvočno izkušnjo, je zdaj popolnoma preprosta. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in zaženite prednastavljeno pametno programsko opremo za umerjanje zvoka, ki zvočnikom pošlje testne signale. Mikrofon za samodejno umerjanje te signale ujame in analizira ter opravi potrebne


prilagoditve, pri čemer upošteva razdalje med zvočniki in poslušalci, glasnost in zakasnitev odziva avdio signalov iz vseh zvočnikov. V samo eni minuti bo doživetje zvoka v sobi izboljšano in optimizirano.

### Zvezdišče HDMI



Zvezdišče HDMI nudi dodatna vrata HDMI za priročno povezavo drugih naprav, kot sta igralna konzola ali digitalni sprejemnik HD, s sistemom za domači kino. Ko naprave povežete prek zvezdišča HDMI, lahko pri vseh vsebinah uživate v zvoku in sliki visoke ločljivosti.

### Vgrajen WiFi



S pomočjo vgrajenega vmesnika WiFi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživate v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin. Na voljo so vam nekatere najboljše spletne strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon.

### Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

### Ujema se s televizorjem Cinema 21:9 serije Gold\*



Ujema se s televizorjem Cinema 21:9 serije Gold  
Prepustite se svetu zabave

s tem ujemajočim se televizorjem Philips Cinema 21:9 serije Gold. Z izjemno širokim zaslonom s pristnim filmskim razmerjem 21:9, funkcijama Ambilight in Easy3D ter načinom večkratnega pogleda je ta televizor zares popolna kinematografska širokozaslonska izkušnja. Televizor in sistem za domači kino upravljate z enim daljinskim upravljalnikom, združeni komplet pa zagotavlja najboljšo sliko in zvok z možnostjo Philips Easylink prek povezave HDMI. Poleg tega sta oba izdelana iz istih materialov in enake zasnove, zato se popolnoma ujemata.

# Specifikacije

## Pribor

- Združljiva dodatna oprema: Modul RWSS5510 za brezžična zadnja zvočnika, Talno stojalo STS1300, Stojala za zvočnike STS9501, stenski nosilci za zvočnike STS9510
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Mikrofon s samodejnim umerjanjem, Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone, Antena FM, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, garancijski list – velja po vsem svetu

## Združljivi televizorji Philips\*

- Serija Cinema 21:9 Gold: 50PFL7956

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wav, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videoposnetek: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Povezljivost

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Sprednji/stranski priključki: Music iLINK, USB
- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Reža za kartice SD/SDHC, Priključek za brezžične zadnje zvočnike

## Priročnost

- EasyLink: Format slike 21:9 s podporo za podnapise, zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Teža glavne enote: 4 kg
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 280 x 95 x 92 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,4 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 97 x 301 x 120 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 1,45 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 97 x 301 x 120 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,5 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Globokotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 4,9 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m
- Embalaža (Š x V x G): 565 x 443 x 395 mm
- Teža vključno z embalažo: 18,9 kg

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonska zvočnika
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, izboljšava predvajanja dialogov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, nočni način, Surround Plus, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 230 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 4 x 135 W
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 230 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 3.2.6

12 NC: 8670 000 71815  
EAN: 87 12581 58154 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Prijaznost do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Elektronski uporabniški priročnik, Brez polietilenske pene, Črnilo na osnovi soje

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

\* Na spletni strani [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.