



Philips SoundBar  
Domači kino s tehnologijo  
Ambisound

Predvajanje 3D-vsebin Blu-ray

SoundBar

HTS9140



## Vrhunski prostorski zvok brez navlake

### Obsedeni z zvokom

Več kot 80 % udeležencev zvočne raziskave\* je izbralo tehnologijo Philips Ambisound. Philips SoundBar s tehnologijo Ambisound je popoln sistem za domači kino s 3D-predvajalnikom Blu-ray visoke ločljivosti v eni enoti.

#### Popolno glasbeno doživetje

- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

#### Vnaša nov čar v vaš dom

- Tanki in vrhunska zasnova iz izjemno kakovostnega brušenega aluminija
- Zasnovana SoundBar, ki se najbolje ujema s 102 cm (40") ploščatim televizorjem ali z večjimi

#### Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Philipsova storitev Net TV vam prek brezžične povezave Wi-Fi zagotovi dostop do priljubljenih spletnih storitev na vašem televizorju
- Omrežna povezava DLNA za uživanje v glasbi in videoposnetkih iz računalnika



product  
design  
award

2011 ■



reddot design award  
product design 2011




asimpleswitch.com

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

## Značilnosti

### Ambisound



Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve pogonske enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

### Full HD 3D Blu-ray




Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

### Philipsova storitev Net TV prek brezžične povezave Wi-Fi



S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadar koli lahko uživate v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih spletnih vsebinah neposredno na vašem televizorju. Sistem za domači kino preprosto povežite z domačim omrežjem prek ethernetnega priključka, nato pa lahko z daljinskim upravljalnikom pregledujete in izbirate vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni vam omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, ki so prilagojene zaslonu vašega televizorja. Če imate računalniško omrežje s certifikatom DLNA, pa lahko z uporabo daljinskega upravljalnika gledate tudi videoposnetke ali slike iz vašega računalnika.

### Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko televizor, domači kino ali predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet

razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.

### Nagrada iF



Nagrada iF: oblikovanje izdelka 2011  
Sistem za domači kino  
Soundbar s tehnologijo  
Ambisound HTS9140 je

pravi odgovor na vprašanje, kako doseči kinematografsko kakovost prostorskega zvoka in izvrstno kakovost slike pri predvajanju s sistema za domači kino brez zmede z več zvočniki in motečimi kablji. Naprava je izjemno tanka, tako v višino kot v globino. Krmilniki na dotik so nameščeni na vrhu, da ne motijo slike na televizorju. Sprednji del je zaobljen, da optimira virtualni prostorski zvok iz nagnjenih zvočnikov Ambisound. Sistem je izdelan iz aluminija in kroma z visokim sijajem ter je eleganten in zmogljiv dodatek v vaši dnevni sobi.



reddot design award  
product design 2011

### Nagrada red dot

Nagrada red dot: oblikovanje izdelka 2011  
Sistem za domači kino SoundBar s tehnologijo Ambisound se drži Philipsovega mota o "dovršenosti in preprostosti" in se uspešno spopada z izzivom zmede z zvočniki in motečimi kablji, ki je del vseh običajnih 5.1-kanalnih sistemov za domači kino. Philipsova sodobna tehnologija Ambisound s psihoakustičnimi novostmi in natančno namestitvijo pogonskih enot skrbi za popolnoma realistično in kinematografsko oživetje prostorskega zvoka v enovitem sistemu. Pametno tehnologijo pa dopolnjuje prav tako inteligentna zasnova. Sistem HTS9140 ima prefinjeno, minimalistično ohišje iz brušenega aluminija črne barve in se tako odlično ujema z vso notranjo opremo.

# Specifikacije

## Pribor

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone, Namizno stojalo STS1100, Talno stojalo STS1300, USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, kabel HDMI, Vhodni kabel za MP3, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Vijaki za namestitev na steno x2, Uporabniški priročnik, Nosilec za stensko namestitev, garancijski list – velja po vsem svetu

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 112–320 kb/s

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videoposnetek: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Povezljivost

- Dostop do vsebine: DLNA, Net TV, Televizija na zahtevo\*
- Sprednji/stranski priključki: MP3 Link, USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Izhod za globokotonski zvočnik, Wi-Fi USB

## Priročnost

- EasyLink: Format slike 21:9 s podporo za podnapise, zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, zvočni povratni kanal (ARC), Funkcija Deep Color

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 955 x 155 x 96 mm
- Teža glavne enote: 6,6 kg
- Globokotonec (Š x V x G): 196 x 397 x 342 mm
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m
- Teža globokotonskega zvočnika: 6,03 kg
- Embalaža (Š x V x G): 1040 x 400 x 390 mm
- Teža vključno z embalažo: 21 kg

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto, 2 integrirana osrednja zvočnika, 4 integrirani zvočniki za prostorski zvok
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Pogonske enote zvočnika za prostorski zvok: 2 x 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon zvočnikov za prostorski zvok: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnikov za prostorski zvok: 6 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm

## Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 150 MHz
- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Napajanje

- Poraba energije: 115 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,22 W

## Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 96 kHz
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Igranje iger, Jazz, Novice, Rock, Šport
- Frekvenčni odziv: 20–20 k Hz
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, izboljšava predvajanja dialogov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 600 W

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 23.2.12

12 NC: 8670 000 59454  
EAN: 87 12581 52158 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na podlagi raziskave zvoka, ki jo je med uporabniki opravila družba Synovate novembra 2010 v Nemčiji v primerjavi z glavnimi konkurenti. Podatki so vzeti iz arhiva.

\* Na spletni strani [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.