




Philips Fidelio SoundHub
Sistem za domači kino s
kristalno čistim zvokom

3D Blu-ray

Visokotonski zvočniki iz titana

SoundHub



HTS9221

Osupljiva jasnost vseh zvočnih podrobnosti

Obsedeni z zvokom

Izkusite kristalno čist zvok z novim Philipsovim sistemom za domači kino SoundHub serije 9000. Visokotonski zvočniki iz titana predvajajo osupljivo čiste zvočne podrobnosti. Uživate v pristem zvoku najljubših filmov in glasbe.

Izkusite kristalno čist zvok

- Tehnologija Crystal Clear Sound za vrhunsko jasnost in natančnost zvoka
- Visokotonski zvočniki iz titana za vrhunsko jasen in čist zvok
- Vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse zvočne podrobnosti
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Edinstveni zvočniki z odkritim visokotonskim zvočnikom za jasen zvok
- Sodobna zasnova iz visokokakovostnega brušenega aluminija in stekla

Prepustite se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajena priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja




asimpleswitch.com

PHILIPS
Fidelio

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Visokotonski zvočniki iz titana



V sodelovanju razviti visokotonski zvočniki, izdelani iz titana, so zelo togi in lahki, kar ohranja nepopačen zvok. Njihova neverjetna neobčutljivost za popačenje in resonanco v celotnem slišnem frekvenčnem območju zagotavlja osupljivo jasnost vseh zvočnih podrobnosti.

Vrhunski ojačevalniki razreda D



Philipsovi vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse podrobnosti izvirnega zvoka za natančnejši zvočni signal, kar zagotavlja pristno predvajanje zvočnih podrobnosti glasbe in filmov, kot si je zamislil izvajalec ali režiser.


Full HD 3D Blu-ray



Prepusite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja

najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjene prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Vgrajena priključna postaja za iPod/iPhone



Vgrajena priključna postaja za iPod/iPhone omogoča predvajanje filmov, glasbe in fotografij iz predvajalnika iPod/iPhone. Poleg tega lahko upravljate iPod in brskate po njegovi vsebini na zaslonu televizorja – z daljinskim upravljalnikom sistema za domači kino. Ker ne potrebujete nadležnih kablov in priključkov, vam priključna naprava prinese prenosno razvedrilo v vaš dom – s popolno priročnostjo in preprosto uporabo.

Smart TV



Philipsovi sistemi za domači kino s funkcijo Smart TV vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, DLNA in MyRemote. Net TV nudi številne spletne informacije in razvedrilo prek televizorja. V začetnem meniju enostavno izberite možnost Net TV in začnete z iskanjem storitev, kot so trgovine z videom na zahtevo* za najnovejše filme HD in ogled zamujenega. DLNA vam omogoča udoben dostop do fotografij, glasbe in filmov v računalniku kar s kavča. Ne najdete daljinskega upravljalnika? S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom sistem za domači kino enostavno upravljate prek Philipsove aplikacije MyRemote.

Idealno za televizor Philips serije 9000*



Idealno za televizor Philips serije 9000

S skladnim televizorjem Philips serije 9000 doma

ustvarite pravo kinematografsko vzdušje. Ta 3D-televizor iz leta 2011 je prejel priznanje združenja EISA za najboljši LCD-televizor v zadnjih 10 letih, odlikujejo pa ga inovacije, vrhunska slika in povezljivost. Mehанизem Perfect Pixel HD in tehnologija LED zagotavljata najpristnejše slike. S funkcijama Ambilight in 3DMax filmi dobesedno oživijo. Televizor in sistem za domači kino upravljate z enim daljinskim upravljalnikom, združeni komplet pa zagotavlja najboljšo sliko in zvok z možnostjo Philips Easylink prek povezave HDMI. Poleg tega sta oba izdelana iz istih materialov in enake zasnove, zato se popolnoma ujemata.

Specifikacije

Pribor

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, garancijski list – velja po vsem svetu

Združljivi televizorji Philips*

- Serija 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Predvajanje fotografij

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaproyekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wav, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videoposnetek: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Povezljivost

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Sprednji/stranski priključki: Music iLINK, USB
- Vgrajeni priključki: Priključna postaja za iPod/iPhone, Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Vhod AUX 2, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Reža za kartice SD/SDHC, Izhod za globokotonski zvočnik

Priročnost

- EasyLink: Format slike 21:9 s podporo za podnapise, zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 307 x 66 x 304 mm
- Teža glavne enote: 3,87 kg
- Satelitski zvočnik (Š x V x G): 131 x 334 x 99 mm
- Teža satelitskega zvočnika: 1,2 kg
- Dolžina kabla satelitskega zvočnika: 3 m
- Globokotonec (Š x V x G): 196 x 397 x 342 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 5,3 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m
- Embalaža (Š x V x G): 570 x 413 x 400 mm
- Teža vključno z embalažo: 16,6 kg

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik iz titana, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Aktivni
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 20 - 150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Napajanje

- Poraba energije: 135 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izboljšava zvoka: izboljšava predvajanja dialogov, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 135 W x 2
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 230 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 500 W

Prijaznost do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Elektronski uporabniški priročnik, Brez polietilenske pene, Črnilo na osnovi soje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- RDS: Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 9.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 87 12581 58164 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com



* Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.
* Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.