

Philips Immersive Sound  
Domači kino s tehnologijo  
360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTS9540



## Obsedeni z zvokom

Prostorski zvok iz vsakega kota – tako kot v kinu

Privoščite si pristno kinematografsko izkušnjo, pri čemer ni pomembno, kje v sobi se nahajate. Zvočniki 360Sound imajo zvočne pogonske enote spredaj in na straneh, zato lahko tako kot v kinu sobo enakomerno napolnijo s prostorskim zvokom.

### Popolno glasbeno doživetje

- Samodejno umerjanje poskrbi za sinhronizacijo zvočnikov za popoln zvok
- 360Sound napolni sobo z zvokom z vseh smeri
- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

### Vnaša nov čar v vaš dom

- Klasični in kompaktni zvočniki dopolnjujejo videz vašega doma
- Popolno ujemanje s televizorjem Cinema 21:9 iz finega črnega aluminija

### Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajen vmesnik WiFi s storitvami Net TV, da boste lahko uživali v prebiranju medijev in gledanju televizije na zahtevo
- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- Brezhibno deluje z večkratnim pogledom na Philipsovem televizorju Cinema 21:9




asimpleswitch.com

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

## Značilnosti

### 360Sound



Zvočniki 360Sound so popolnoma drugačni od običajnih 5.1-kanalnih sistemov za domači kino in so edinstveno zasnovani s tremi pogonskimi enotami v vsakem satelitskem zvočniku – eno sprednjo in dvema stranskima, ki sta nagnjeni, da poskrbita za intenziven zvok okoli vas. Philips poleg principa dipolov uporablja tudi svoje posebne algoritme, ki omogočajo, da se še globlje potopite v zvok, ki vas obdaja. Zvočniki 360Sound so sestavljeni iz vrhunskih akustičnih komponent, kot so visokotonski zvočniki z mehko kupolo, neodimovi magneti in digitalni ojačevalniki razreda D, in poskrbijo za izjemen zvok iz vseh strani ter vam tako v vašem domu pričarajo pravo kinematografsko vzdušje.


### Full HD 3D Blu-ray



Prepusitate se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem polne visoke ločljivosti. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi


na medijih Blu-ray nudijo ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjene prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

### Samodejno umerjanje



Nastavitev novega Philipsovega domačega kina, da omogoča popolno zvočno izkušnjo, je zdaj popolnoma preprosta. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in zaženite prednastavljeno pametno programsko opremo za umerjanje zvoka, ki zvočnikom pošlje testne signale. Mikrofon za samodejno umerjanje te signale ujame in analizira ter opravi potrebne prilagoditve, pri čemer upošteva razdalje med zvočniki in poslušalci, glasnost in zakasnitev odziva avdio signalov iz vseh zvočnikov. V samo eni minuti bo doživetje zvoka v sobi izboljšano in optimizirano.

### Dolby TrueHD in DTS-HD



Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

### Vgrajen vmesnik WiFi s storitvami Net TV



S pomočjo vgrajenega vmesnika WiFi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživate v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin s storitvijo Net TV. Storitve Net TV vam ponujajo nekaj izmed najboljših spletnih strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon. Poleg tega lahko s storitvijo Net TV za gledanje televizije na zahtevo udobno iz vašega naslonjača najemate ali kupujete filme standardne in visoke ločljivosti, televizijske oddaje in glasbo.

### Odličen dodatek za televizorje Cinema 21:9



Poskrbite za še boljšo domačo kinematografsko izkušnjo in si priskrbite

popolnoma ujemajoč se Philipsov televizor Cinema 21:9 iz finega črnega aluminija. S to edinstveno kombinacijo lahko vsak večer doživite premierno predstavo, saj z vrhunskim televizorjem lahko gledate filme v formatu 21:9, tako kot so namenjeni za gledanje, in izboljšate kinematografsko izkušnjo z izjemno širokim zaslonom televizorja s tehnologijo Perfect Pixel HD in LED Pro. Pozanimajte se o tej popolni kombinaciji še danes.

# Specifikacije

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, vodnik za hiter začetek, daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu, baterije za daljinski upravljalnik, kabel HDMI, napajalni kabel, priključna postaja DCK3060/00 za iPod, Mikrofon s samodejnim umerjanjem
- Združljiva dodatna oprema: Brežžični zadnji zvočniki RVSS9500, stojala za zvočnike STS9500, stenski nosilci za zvočnike STS9510

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, WAV
- Bitne hitrosti MP3: 112–320 kb/s
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, audio CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- Bitne hitrosti WMA: 48–192 kb/s

## Povezljivost

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D in zvočni povratni kanal
- Sprednji/stranski priključki: Vhod za MP3, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, digitalni optični vhod, priključek priključne postaje, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, antena FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), LAN, Priključek za brezžične zadnje zvočnike
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklon sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, zvočni povratni kanal (ARC), Deep Color, Ločljivosti 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Priročnost

- Večpredstavnost: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Storitve Net TV

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 437 x 75 x 342 mm
- Teža glavne enote: 4,5 kg
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 435 x 85 x 111 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,67 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 4 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 1,17 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 5 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,17 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Globokotonec (Š x V x G): 196 x 397 x 342 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 16,2 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 554 x 560 mm
- Teža vključno z embalažo: 23,9 kg

## Zvočniki

- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–

20.000 Hz

- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Satelitski zvočnik: Magnetno zaščiten spredaj
- Pogonske enote satelitskih zvočnikov: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 8 ohm
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik z dolgim hodom membrane
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 40–150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Pasiven

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Višanje ločljivosti videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p)

## Napajanje

- Poraba energije: 100 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W

## Zvok

- Frekvenčni odziv: 20–20000 Hz
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Klasični, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Novice, Šport
- Izhodna moč (RMS): 800 W
- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, izboljšava predvajanja dialogov, DoubleBass, FullSound, nočni način, regulacija visokih in nizkih tonov
- Zvočni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG, GIF
- Izboljšava slike: Vrtenje, diapriprojekcija z glasbo, Povečava
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- RDS: Ime postaje
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Predvajanje medijev: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, BD 3D
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2012-05-15

Različica: 28.5.5

12 NC: 8670 000 56434  
EAN: 87 12581 51181 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)