

# PHILIPS

## sonicare

飞利浦充电式声波震动牙刷

HealthyWhite

3 种模式

1 个牙刷头

HX6721/33



## 牙齿洁白、健康

### 旗舰牙刷令牙齿洁白

人人都想拥有一口亮白的牙齿。您是否也希望自然洁白的牙齿恒久闪亮？事实证明，Sonicare HealthyWhite 健康亮白型声波震动牙刷的清洁与美白模式只需两周时间便可清除日常累积起来的牙齿色斑。

#### 经临床证明可改善口腔健康

- 声波技术令牙齿自然亮白
- 经实验表明，安全且柔和

#### 提供定制刷牙体验

- 净白模式：实践证明可有效清除牙渍
- 清洁模式：标准 2 分钟模式
- 敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈
- Easy-start 刷牙动力增强程序带来舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验

#### 指导您遵循牙科建议

- 两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

#### 提供高效清洁

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 弯曲式刷头颈，有效接触后牙



asimpleswitch.com

# 产品亮点

## 令牙齿自然洁白



这款牙刷具有流动洁力和宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。

## 清洁与美白模式




2分钟清洁模式，另外附加30秒美白模式，重点作用于可见的前排牙齿。有效清除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍。2周内即可令牙齿加倍亮白。\*

## 清洁模式

出众的日常清洁效果，帮助维持牙齿洁白

## 温和地清洁牙齿和牙龈



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而有效地清洁敏感的牙龈

## 安全且柔和



以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

## 声波技术




飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

## 弯曲式刷头颈



牙刷头创新的具角度的刷头颈大面积容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。

## Quadpacer 30 秒时段计时器




30秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

## Smartimer 两分钟智能计时器



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的2分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

## Easy-start 刷牙动力增强程序



刷牙动力在最初14次使用时将逐次提升，以便使用者能体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 模式

**清洁:** 实现卓越的每日清洁

**敏感:** 温和地清洁牙齿和牙龈

**清洁与美白:** 2 分钟清洁 + 30 秒亮白

## 包含

**牙刷柄:** 1 个 HealthyWhite 健康亮白型声波震动牙刷手柄

**刷头:** 1 个 ProResults 标准牙刷头

**充电器:** 1

**旅行收藏盒:** 1

## 设计和外观

**颜色:** 淡紫色

## 清洁效能

**速度:** 高达 62000 次电刷运动/分钟

**性能:** 去除高达 90% 的牙齿色斑\*

**健康益处:** 帮助改善牙龈健康

**美白益处:** 令牙齿加倍亮白

**提醒功能:** Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

## 操作简易

**牙刷头系统:** 便捷的卡入式刷头

**刷牙时间:** 长达 3 周\*\*

**电量不足指示:** 指示灯显示电池状态

**手柄:** 设计纤巧, 符合人体工学

## 技术规格

**电池:** 充电式设计

**操作时间 (电量从满到空):** 长达 3 周\*\*

**电池类型:** 锂离子

## 服务

**保修:** 2 年全球保修

## 功率

**电压:** 110-220 伏

