

# PHILIPS

## sonicare

充电式声波震动牙刷

HealthyWhite

3种模式

2支牙刷头



HX6732/02



## 使牙齿更洁白、更健康，持久长效 旗舰版牙刷令牙齿更加洁白

人人都想拥有一口亮白的牙齿。您是否也希望自然洁白的牙齿恒久闪亮？事实证明，Sonicare HealthyWhite 电动牙刷 HX6732/02 的净白模式只需两周时间便可清除日常累积起来的牙渍。

### 指导您遵循牙医建议

- 两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进彻底刷牙

### 提供高效清洁

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑
- 流动洁力，强力清洁牙缝

### 经临床证明可改善口腔健康

- 专利声波技术令牙齿更添自然亮白
- 飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白
- 敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈

### 提供定制刷牙体验

- Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
- 净白模式：实践证明可有效清除牙渍
- 清洁模式：标准 2 分钟模式

# 产品亮点

## 声波技术



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

## 令牙齿更加自然洁白



这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。

## Smartimer 两分钟智能计时器




飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

## Quadpacer 30 秒时段计时器



30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

## Easy-start 刷牙动力增强程序



刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷

## 清洁与美白模式



2 分钟清洁模式，另外附加 30 秒美白模式，重点作用于可见的前排牙齿。有效清除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍。2 周内即可令牙齿加倍亮白。\*

## 清洁模式


出众的日常清洁效果，帮助维持牙齿洁白

## 帮助洁白牙齿




飞利浦 Sonicare 的卓越牙齿美白效果：这款牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙齿色斑，带给您灿烂的笑容。

## 清除多达 2 倍的牙菌斑



专利声波技术比手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑。

## 温和地清洁牙齿和牙龈



飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感的牙龈

## 专利声波技术



Sonicare 电动牙刷独特流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

# 规格

## 模式

**清洁:** 实现卓越的每日清洁  
**敏感:** 温和地清洁牙齿和牙龈  
**清洁与美白:** 2 分钟清洁 + 30 秒亮白

## 包含

**牙刷柄:** 1 个 HealthyWhite 健康亮白型声波震动牙刷手柄  
**刷头:** 1 个 ProResults 迷你型牙刷头, 1 个 ProResults 标准牙刷头  
**充电器:** 1  
**旅行收藏盒:** 1

## 设计和外观

**颜色:** 雾白

## 清洁效能

**速度:** 牙刷震动达 31,000 次/分钟  
**性能:** 去除高达 90% 的牙齿色斑\*  
**健康益处:** 帮助改善牙龈健康  
**美白益处:** 令牙齿加倍亮白  
**提醒功能:** Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

## 操作简易

**牙刷头系统:** 便捷的卡入式刷头  
**刷牙时间:** 长达 3 周\*\*  
**电量不足指示:** 指示灯显示电池状态  
**手柄:** 设计纤巧, 符合人体工学, 橡胶手柄, 易于把握

## 技术规格

**电池:** 充电式设计  
**电池类型:** 锂离子  
**操作时间 (电量从满到空):** 长达 3 周\*\*

## 功率

**电压:** 110-220 伏

## 服务

**保修:** 2 年全球保修

