



飞利浦 Sonicare
HealthyWhite
充电式声波震动牙刷

3 种模式

2 个牙刷头

HealthyWhite



HX6782

牙齿更洁白、更健康

人人都想拥有一口亮白的牙齿。您是否也希望自然洁白的牙齿恒久闪亮？事实证明，HealthyWhite 的净白模式只需两周时间便可清除日常累积起来的牙渍。

指导您遵循牙科建议

- 两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进彻底刷牙

经临床证明可改善口腔健康

- 专利声波技术令牙齿更添自然亮白
- 经实验表明，安全且柔和

为您提供量身定制的清洁体验

- Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验
- 净白模式：实践证明可有效清除牙渍
- 清洁模式：2 分钟有效清洁牙齿的标准模式
- 敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈

提供高效清洁

- 流动洁力，强力清洁牙缝
- 弯曲式刷头颈，更有效接触后牙

PHILIPS
sonicare

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

专利声波技术



Sonicare 独特的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

弯曲式刷头颈



独特的弯曲式刷头颈更容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。

令牙齿更加自然洁白



实践证明，流动洁力和更宽的直接接触面可有效清除日常形成的牙渍，有助于增添牙齿的自然亮白。

安全且柔和

以下情况可以放心使用 Sonicare 声波震动牙刷：
牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用，刷头磨


损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

Smartimer 两分钟智能计时器



2分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间

Quadpacer 30秒时段计时器



30秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

Easy-start 刷牙动力增强程序

刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验 Sonicare。

净白模式

2分钟清洁模式，另外附加 30秒美白模式，重点作用于可见的前排牙齿。有效清除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍。经常使用净白模式可达到双重美白的效果，2周即可见效。

清洁模式

清洁模式：2分钟有效清洁牙齿的标准模式

温和地清洁牙齿和牙龈

敏感模式：柔和而彻底地清洁敏感牙龈

规格

技术规格

- 电池：充电式设计

设计和外观

- 颜色：雾白

所含物品

- 充电器：1个多电压充电器
- 充电器盖：1个带牙刷头支架的充电器盖
- 牙刷头彩环：3个彩环，轻松分享
- 旅行收藏盒：硬旅行收藏盒

轻松使用

- 牙刷头系统：轻松卡入式牙刷头，保证清洁
- 刷牙时间：42次 2分钟刷牙或 3周
- 电池电量指示灯：当需要充电时，亮起的图标闪烁。
- 手柄：设计精巧，易于把握的橡胶手柄。

清洁效能

- 速度：牙刷每分钟震动达 31,000 次
- 牙刷头：2个用于全方位清洁的 ProResults 标准牙刷头
- 性能：比 Sonicare Essence/Sonicare CleanCare 更有效清除牙菌斑
- 健康益处：帮助改善牙龈健康
- 美白益处：可在两周内令牙齿加倍亮白
- 计时器：Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30秒时段计时器
- 模式：3种模式：清洁、敏感和净白

服务

- 品质保证：2年有限保修

功率

- 电压：多电压充电器



发行日期 2012-06-27

版本：3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com