

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

杯式充电器

抛光模式



HX9332/03

获得长久的更洁白、更健康的牙齿

更优的飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

Sonicare 的更优美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

经临床证明可改善口腔健康

- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

提供高效清洁

- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果
- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

量身定制

- USB 充电式旅行收藏盒和充电杯
- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

规格

模式

清洁: 实现良好的每日清洁
牙龈保健: 轻柔按摩牙龈
波兰语: 让您的牙齿亮丽洁白
敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈
白色: 清除表面牙齿色斑

包含

手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
刷头: 2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头
杯式充电器: 1
旅行收藏盒: USB 旅行充电器

设计和外观

颜色: 陶瓷白

清洁效能

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟
性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*
提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

操作简易

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
刷牙时间: 长达 3 周**
电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示

灯呈琥珀色闪烁: 15 秒
手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
显示屏: 液晶显示屏

技术规格

电池: 充电式设计
电池类型: 锂离子
操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周**

功率

电压: 110-220 伏

服务

保修: 2 年全球保修

