

Un investissement lumineux

- Excellente qualité d'affichage (1100 Lumens)
- Lampe longue durée (6000 heures)
- Ultra silencieux (29 dB)
- Facilité d'utilisation
- Large connectivité




PHILIPS



bClever

Spécifications techniques



Pour les accessoires optionnels, contacter votre revendeur.

Référence LCD Résolution Luminosité Lampe Contraste Durée de vie de la lampe Niveau sonore Max Audio	bClever SV1 (LC 3631)
	3x 0.5" haute température poly-silicon active matrix LCDs
	SVGA (800 x 600 pixels)
	1100 ANSI lumen
	150W UHP
	300:1
	6000 heures
29 dB	
1x 6 Watt mono	

Optiques	F/2.2 ; f = 21.8 mm 1.2 x Zoom numérique - Focus manuel Distance de projection 1,5 - 10 m (diagonal de l'image 38" - 250")
-----------------	--

Signaux en entrées	NTSC M, NTSC 4.43 et NTSC Japan PAL B, G, D, H, I, N et M SECAM B, G, D, K and LL S-vidéo / S-VHS (Y/C) YPbPr, RGBS and RGsogB
Données	compatible PC et MAC, Multi scan VGA - SXGA Taux de rafraîchissement horizontal : 30 - 65 kHz Taux de rafraîchissement vertical : 55 - 85 Hz Bande passante : 110 MHz
Connexions en entrées	
Vidéo	1 1x S-Video (Y/C DIN) 2 1x CVBS Video (RCA)
Données	3 1x Data in (utilisable en vidéo coposante)
Audio	4 Audio G/D (2x RCA)
Service	5 Connecteur service SecurityMax™

Spécifications	SmartSet™ optimisation de l'image SmartSave™ pour une mise en veille automatique Colour Tracking™ Correction de trapèze Retour moniteur en Y Haut-Parleur 6W
Dimensions	334 x 271 x 106 mm (L x P x H)
Poids net	3,7 kg

Consommation électrique	100 - 240 V, 50/60 Hz
Voltage	
En fonctionnement	190 W
En veille	< 2 W
Température	
En fonctionnement	+5 à +35 °C
Stockage	-25 à +70 °C
Classification EMC	Class B

Accessoires fournis	Télécommande compacte Câble optique Câble d'alimentation Câble VGA Câble Audio/Vidéo (3 x RCA) Guide CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, It, Ch) Carte d'installation (UK, D, F, E, PT, NL, It, Ch) Carte d'enregistrement
Accessoires Optionnels	Lampe de remplacement (LCA 3122/00) Sacoche de transport (LCA 1130/00) SecurityMax™ (LCA 4122/00) USB Mouse Control / Presentation kit (LCA 4121/00) Support plafond (LCA 2214/00) Support plafond court (LCA 2314/00) Extension de câble VGA (LCA5300/00) Câble en Y (LCA 5316/00)

*: Selon contraintes régionales

Taille d'image	Focale fixe			
	Diagonale (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Image offset (cm)
1.5	96	77	58	0
2.0	128	103	77	0
2.5	161	128	96	0
3.0	193	154	116	0
3.5	225	180	135	0
4.0	257	206	154	0
4.5	289	231	173	0
5.0	321	257	193	0
5.5	353	283	212	0
6.0	385	308	231	0
7.0	450	360	270	0
8.0	514	411	308	0
9.0	578	462	347	0
10.0	642	514	385	0
11.0	706	565	424	0
12.0	771	617	462	0
15.0	963	771	578	0

L'assurance Philips

La gamme de projecteur multimédia Philips allie portabilité, fiabilité et des performances optimum obtenues grâce à des innovations technologiques internes. Ces qualités vous permettront d'effectuer des présentations de grande qualité quelque soit votre environnement. Que pouvez vous attendre de mieux d'un leader mondial des technologies du son et de l'image ?

Compatibilité extrême

Les projecteurs Philips sont compatibles avec un très grand nombre de sources vidéos et informatiques, grâce à une technologie très avancée de conversion du signal sans détérioration ou perte d'information. C'est un gros avantage lorsque vous vous lancez dans une présentation inconnue par rapport à la définition de son support.

La garantie 3 ans et l'assistance technique

Chaque projecteur cClear est fourni avec une garantie 3 ans. Cette offre unique est associée au programme " First Choice " incluant une Hot Line gratuite vous offrant une assistance et des conseils 7 jours sur 7. Si vous rencontrez plus de difficulté nous vous garantissons un prêt temporaire sur site dans les 48 heures. C'est tout simplement une offre imbattable à ce jour.

Données sujettes à modifications sans préavis.

R.C.S Nanterre B 402 805 527
Imprimé en France - Septembre 2003

