

PHILIPS

集电话、打印和扫描
于一体的传真机

Laserfax 5135

LPF5135



提高您的办公效率

Laserfax 5135 通过创新的多功能和成本节约技术，大大简化您的日常办公需求。将其连接到电脑，不仅使其成为一台高速打印机，同时也是一个便捷的文档扫描工具。

轻松联络

- 50 组呼叫/重拨清单

确保传真接收

- 200 页大容量内存确保传真安全接收
- 250 页大容量进纸托盘，避免供纸中断

节省您的宝贵时间

- 250 组具有数字键盘快速搜索功能的通讯簿
- 多任务处理

经济工作

- 能源节省功能
- ECO 模式节省高达 40% 的墨粉使用量

连接至您的电脑

- 高达 24 页 / 分的高速打印机

规格

激光传真机

30 页自动文档进纸
日历功能
主叫用户标识 (CLIP)*
简易轮询: : 接收
纠错方法
快速传真收发: : 6 秒/页
传真机类型: : G3
分组广播: 20 条
分组拨号
14.4 bps 高速传真
ITU T30 标准/T30 新
内存: : 多达 200 页
进纸托盘最多 250 张纸
预定义传真格式
扫描分辨率: : 200 dpi
确保传真安全接收: 通过密码
定时器功能

打印机

打印分辨率: 600 x 1200 dpi
打印速度: 24 ppm
单页旁路

扫描仪

灰阶: : 256
分辨率: 200 dpi

电话

主叫用户标识 (CLIP)*
挂机拨号
通话/重拨清单: : 多达 50 个号码
姓名/号码条目: : 带快速搜索功能: 250
VIP 响铃音乐: 8

复印机

灰阶: 64
缩放功能 (放大/缩小)
多张复印: 多达 99 页
复制分辨率: : 200 dpi
可定制的复制配置文件

环保功能

省纸功能: : (在 1 页上复制 2 或 4 页)
省电模式
碳粉盒节省模式 (高达 40%)

附件

飞利浦 PFA 751: 碳粉盒和硒鼓组件

插电使用

复制: 标准 <500 瓦
接收: 标准 <15 瓦
待机: 标准 <4 瓦
传输: 标准 <15 瓦

重量

带包装 (含国家套件): 10 千克
不带包装 (不含附件): 8 千克

功能

打印方法: 激光
有绳话机
月度传真量: 50 多页面
多功能产品

产品亮点

250 组通讯簿

250 组具有数字键盘快速搜索功能的通讯簿

200 页大容量内存

200 页大容量内存确保传真安全接收

250 页大容量进纸托盘

250 页大容量进纸托盘, 避免供纸中断

多任务处理

多任务处理允许打印传真的同时扫描文件

能源节省功能

具有预设待机模式的能源节省功能

ECO 键

ECO 模式节省高达 40% 的墨粉使用量

通话/重拨清单

50 组呼叫/重拨清单

高速打印机

高达 24 页 / 分的高速打印机

