




Philips
Eleganten mikro DVD-
sistem

Brezžični globokotonski zvočnik

možnost namestitve na steno



MCD388

Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

S Philipsovim privlačnim stenskim mikro sistemom za domači kino boste lahko v zvoku in sliki uživali kot še nikoli doslej. Predvajanje z več virov. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) za ostrejše slike.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digitalni brezžični globokotonski zvočnik za mogočne nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Neposredna povezava USB in reža za kartico SDHC za predvajanje glasbe in videoposnetkov
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Zvočnik Dolby Virtual za kinematografsko doživetje zvoka
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/ WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljše od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

Digitalni brezžični globokotonski zvočnik



Digitalni brezžični globokotonski zvočnik je optimiran za reprodukcijo nizkih frekvenc. Rezultat je mogočna reprodukcija globokih nizkih tonov z minimalnim popačenjem.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpore za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Glasnost

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.


Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost

nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob nižani glasnosti.

100 W RMS



Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Možnost namestitve na steno



Philipsov avdio sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stoji z vašim življenjskim prostorom. Osnova avdio sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitve omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, glasnost, digitalni ojačevalnik razreda "D", Dolby Digital, Zvočnik Dolby virtual
- Izhodna moč: skupno 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste globokotonskih zvočnikov: aktivni
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje videa

- Regijska koda DVD-ja: 2
- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, video CD/ SVCD, slikovni CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, kot, PBC, Povečava, starševski nadzor, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, počasen posnetek, nadaljnj s predvajanjem od ustavitve

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), napredno vzorčenje videa, napredno skaliranje videa

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pomnilniška kartica SD/MMC, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Drugo: Podpora oznak ID3
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- RDS: ime postaje, ura RDS, vrsta programa
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Audio/video izhod: komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni avdio koaksialni izhod, Izhod HDMI, Slušalke (3,5 mm), Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, reža
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Za namestitev na steno/strop: namestitev na steno

Pribor

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), Kabel MP3 Link, napajalni kabel, Adapter SCART
- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 8 kg
- Globina embalaže: 250 mm
- Globina glavne enote: 120 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Višina glavne enote: 235 mm
- Širina embalaže: 565 mm
- Širina glavne enote: 525 mm
- Globina globokotonskega zvočnika: 300 mm
- Višina globokotonskega zvočnika: 195 mm
- Širina globokotonskega zvočnika: 170 mm

Napajanje

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110–240 V

Zelena

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG



Datum izdaje 2011-09-22

Različica: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com