

Philips  
Komponentni mikro DVD-  
sistem

100 W

MCD712



## Obsedeni z zvokom

Sproščanje v odlični glasbi in filmih

Doživite zvok kinematografske kakovosti v svoji dnevni sobi s Philipsovim komponentnim mikro DVD-sistemom. Priključite napravo USB za predvajanje fotografij in glasbenih posnetkov v obliki MP3/WMA z vrhunskim zvokom. 100 W skupne izhodne moči za dramatično zvočno doživetje.

### Obogatite svoje filmsko doživetje

- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- 100 W skupne izhodne moči RMS

### Enostavna uporaba

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatk. storitve
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

# Značilnosti

## Direktni USB



Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

## Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživajte v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

## Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od

nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob nižani glasnosti.

## Glasnost


V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepiли nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

## Dolby Digital



Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

## 100 W RMS



Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je


vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

## Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživajte ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

## Digitalno iskanje postaj in predstav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: glasnost, 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital
- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W glasbene moči

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 10,2 cm nizkotonski zvočnik, Piezoelektrični visokotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, snemljiva mrežica zvočnika
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

## Predvajanje videa

- Regijska koda DVD-ja: 2
- Predvajanje medijev: DVD-Video, video CD/SVCD, slikovni CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: starševski nadzor, kot, Povečava, Ponovitev A-B, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, PBC, nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, počasen posnetek

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- RDS: vrsta programa, ura RDS, ime postaje
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

## Povezljivost

- Avdio/video izhod: 2 x RCA (avdio), komponentni

- video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni avdio koaksialni izhod, Slušalke (3,5 mm), Izhod SCART, Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- USB: Gostitelj USB

## Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina

## Pribor

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y)
- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

## Dimenzije

- Bruto teža: 11 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 170 x 220 mm
- Višina glavnega zvočnika: 270 mm
- Globina glavne enote: 307 mm
- Globina embalaže: 314 mm
- Višina glavne enote: 110 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Širina glavne enote: 248 mm
- Širina embalaže: 558 mm

## Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

## Zelena

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

## Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG



Datum izdaje 2011-09-22

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703  
EAN: 87 12581 50107 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)